

# Chiusura a leva regolabile

Stock Acc Inx

## SVG26 Corsa regolabile da 82mm a 92mm

- Chiusura a leva con riscontro
- Materiali:  
Acciaio zincato  
inox 304 grezzo


### Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello

Con supporto per lucchetto



acciaio o inox



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG26-82-92	da 82 a 92	26,4	Acciaio	Zincato	48	✓	6,75 €
SVG26-82-92/SS	da 82 a 92	26,4	Inox 304	Grezzo	48	✓	11,32 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Corsa regolabile da  
106,7mm a 121,4mm

SVG32

- Chiusura a leva con riscontro
- Materiali:  
Acciaio zincato  
inox 304 grezzo

## Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG32-106-121	106,7 à 121,4	32	Acier	Zincata	102	✓	6,60 €
SVG32-106-121/SS	106,7 à 121,4	32	Inox 304	Grezza	102	✓	18,91 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Chiusura a leva regolabile

Stock Acc Inx

## SVG39

Corsa regolabile da  
118mm a 130,5mm


- Chiusura a leva con riscontro

- Materiali:

Acciaio zincato  
inox 304 grezzo

### Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG39-118-130	da 118 a 130,5	39,3	Acciaio	Zincata	124	✓	11,51 €
SVG39-118-130/SS	da 118 a 130,5	39,3	Inox 304	Grezzo	124	✓	25,25 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Corsa regolabile  
da 174mm a 190mm

SVG50


- Chiusura a leva con riscontro
- Chiusura ad avvitare
- Materiali:  
Acciaio zincato  
inox 304 grezzo

Con supporto per  
lucchetto



## Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale
- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro
- Corsa regolabile girando l'anello



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Code	A	B	Materiale	Finitura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
SVG50-174-190	da 174 a 190	50	Acciaio	Zincata	236	✓	14,75 €
SVG50-174-190/SS	da 174 a 190	50	Inox 304	Grezza	236	-	48,36 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm