

# Perno di fissaggio per morsetti **Inx** **Stock**

## APBF

**Inox**


- Per il fissaggio dei morsetti GMC-BR e GMK-BR
- Materiale: Inox

### Info.




- Venduto a multipli, contattarci per maggiori informazioni
- Il prodotto APB15-100F non presenta alcuna spalla ma un foro di fissaggio

### Accessori

- Morsetti GMC-BR, GMK-GR
- Tappi di sicurezza APB-BOU
- Supporto delle guide SDG, SDG/SS



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Perno di fissaggio per morsetti



## APBT

## Inox

- Materiale:  
Inox

### Info.




- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori

- Tappi APB-BOU  
- Supporti della guida SDG, SDG/SS



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRES

Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR, Coppia di  
dadi per scanala...



CQA20

Accessori per slitta di  
regolazione miniatura,  
20



ETQ

Porta etichette per  
profili alluminio, Porta  
etichette



PRF\_T

Squadra di giunzione,  
Angolare di rinforzo



AT5courroie

Cinghia chiusa  
posizionamento AT,  
AT5 Poliuretano  
armatura in acciaio



SERB

Serratura a camme,  
Serratura a camme



YG2

Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



SSB

Ingranaggio conico  
inox, 1:1



PLM-20SC

Magnete cilindrico di  
fermo filettato,  
Magnete di fermo



SDC

Boccole di  
posizionamento per  
pistoncino a molla,



PLA

Magnete piatto,  
Magnete piatto



PTR

Pignone tendicatena,  
Per applicazioni  
correnti

## Prodotti correlati



SDG

Supporto con tirante  
ad occhio, Plastica



APB\_BOU

Asse per morsetti,  
Tappo di sicurezza



SDG\_SS

Supporto con tirante  
ad occhio, Inox



APB\_F

Perno di fissaggio per  
morsetti, Filettato