

Perno di fissaggio per morsetti **Inx** **Stock**

APBF

Inox


- Per il fissaggio dei morsetti GMC-BR e GMK-BR
- Materiale: Inox

Info.




- Venduto a multipli, contattarci per maggiori informazioni
- Il prodotto APB15-100F non presenta alcuna spalla ma un foro di fissaggio

Accessori

- Morsetti GMC-BR, GMK-GR
- Tappi di sicurezza APB-BOU
- Supporto delle guide SDG, SDG/SS



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Perno di fissaggio per morsetti



APBT

Inox

- Materiale:
Inox

Info.




- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tappi APB-BOU
- Supporti della guida SDG, SDG/SS



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ABL100000

Spazzola antistatica,
Per superfici fragili



MET

Cuscinetto cilindrico,
Self-lubricating
sintered bronze



CLASS

Maniglia a ripresa -
femmina, Inox




CHTRB

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 53,1 Nm



LOQ

Accessori per porte,
Fermanporte a scatto



SBS_M

Catena semplice al
metro, Inox



PR820

Ruota di rinvio, Serie
820 e 815



CHAEpac

Square decorative
screwed hinges,
carbon fibre
reinforced



MHX

Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale



UCFL_PBT

Cuscinetto a flangia
ovale Polimero inox,



KBS_UU

Manicotto chiuso a
sfere inox di



M

Manicotto per giunto
cardanico, Accessori

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



APB_BOU

Asse per morsetti,
Tappo di sicurezza



BSPT

Morsetto per guide,
Rondo



STL

Guida con spazzola,
Binario