

Perno di fissaggio per morsetti **Inx** **Stock**

APBF

Inox


- Per il fissaggio dei morsetti GMC-BR e GMK-BR
- Materiale:
Inox

Info.




- Venduto a multipli, contattarci per maggiori informazioni
- Il prodotto APB15-100F non presenta alcuna spalla ma un foro di fissaggio

Accessori

- Morsetti GMC-BR, GMK-GR
- Tappi di sicurezza APB-BOU
- Supporto delle guide SDG, SDG/SS



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Perno di fissaggio per morsetti



APBT

Inox

- Materiale:
Inox

Info.




- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tappi APB-BOU
- Supporti della guida SDG, SDG/SS



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HDSS
Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
intense




TIF
Asta filettata -
DIN975, Inox A2




SVT5
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



GE_C
Snodo sferico, Cromo
duro/PTFE



IN1
Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)



TBV
Tavola di
posizionamento
verticale manuale,
3kg



DILC
Indexing plunger with
cam, with cam



BOXdhx
Box kit di spine
filettate DIN7979D,
Box kit - estraibile DIN
7979D



AT10-50ECO
Puleggia dentata di
posizionamento tipo



FB_ECO
Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 4:1



SLB
Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



CHAPAM
Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio

Prodotti correlati



SDG
Supporto con tirante
ad occhio, Plastica



APB_BOU
Asse per morsetti,
Tappo di sicurezza



SDG_SS
Supporto con tirante
ad occhio, Inox



APB_F
Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato