



## A 1 o 2 elementi

## BAG1ss BAG2ss

- Serraggio importante su qualsiasi tipo d'albero
- Non scompagnare
- Materiale:  
Anello: inox  
Vite: inox
- L'anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio
- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione



Esempio di montaggio




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codice		ØA	ØD	L	Vite	Stock*	Stock*	Prezzo unit. 1 a 4	
a 1 elemento	a 2 elementi					a 1 elemento	a 2 elementi	a 1 elemento	a 2 elementi
BAG1-004/SS	BAG2-004/SS	4	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,27 €	10,57 €
BAG1-005/SS	BAG2-005/SS	5	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,27 €	10,57 €
BAG1-006/SS	BAG2-006/SS	6	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,27 €	10,57 €
BAG1-008/SS	BAG2-008/SS	8	18	9	M3 x 8	✓	✓	9,20 €	10,76 €
BAG1-010/SS	BAG2-010/SS	10	24	9	M3 x 10	✓	✓	11,37 €	13,43 €
BAG1-012/SS	BAG2-012/SS	12	28	11	M4 x 12	✓	✓	11,75 €	13,94 €
BAG1-015/SS	BAG2-015/SS	15	34	13	M5 x 16	✓	✓	14,05 €	17,08 €
BAG1-016/SS	BAG2-016/SS	16	34	13	M5 x 16	✓	✓	14,05 €	17,08 €
BAG1-018/SS	BAG2-018/SS	18	36	13	M5 x 16	✓	✓	16,06 €	19,20 €
BAG1-020/SS	BAG2-020/SS	20	40	15	M6 x 16	✓	✓	19,58 €	20,43 €
BAG1-025/SS	BAG2-025/SS	25	45	15	M6 x 16	✓	✓	21,64 €	23,24 €
BAG1-030/SS	BAG2-030/SS	30	54	15	M6 x 18	✓	✓	24,99 €	27,85 €
BAG1-040/SS	BAG2-040/SS	40	60	15	M6 x 18	✓	✓	31,22 €	38,75 €
BAG1-050/SS	BAG2-050/SS	50	78	19	M8 x 25	✓	✓	58,87 €	85,79 €
BAG1-055/SS	BAG2-055/SS	55	90	16	M8 x 20	-	-	84,86 €	89,86 €
BAG1-060/SS	BAG2-060/SS	60	100	16	M8 x 20	-	✓	97,78 €	102,91 €
BAG1-070/SS	BAG2-070/SS	70	110	20	M10 x 25	-	-	108,92 €	114,73 €
BAG1-075/SS	BAG2-075/SS	75	125	20	M10 x 25	-	-	139,70 €	145,71 €
BAG1-080/SS	BAG2-080/SS	80	125	20	M10 x 25	-	-	132,95 €	138,89 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRZ

Profilo supporto per catena, Profilo a Z ad incastro



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



MFB

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con vite a pressione



BPHF

Sfera portante a incastro con flangia, Forte



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881



PRF\_PL\_9090

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



SLH

Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale, A leva orizzontale - acci...



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio



VRSSss

Anello di sollevamento, Orientabile maschio inox



BSP

Guida lineare di precisione, da 156 N a 980 N



BTC20\_10

Tappo per tubo rettangolare, Standard



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina inox 303

## Prodotti correlati



BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox



BAG

Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio