

Pressore a molla con intaglio



BPM

Con puntale a sfera

- Per posizionamento e indicizzazione

- Materiale:

Versione acciaio:

- Corpo acciaio classe 5.8 brunito
- Sfera acciaio trattato rettificato
- Molla acciaio

Versione inox:

- Corpo inox 303
- Sfera inox 420 trattato rettificato
- Molla inox



Versione in acciaio




Versione inox

Applicazioni


- Posizionamento alberi
- Indicizzazione maniglie/pulsanti

Vedere anche...


- Pressore a molla BSM, BPM/LOK e BSM/LOK



Esempio di montaggio:
colonna regolabile



Esempio di montaggio:
puntale di posizionamento



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	-40%	Su richiesta

Codice		Forza di pressione (N)						Massa		Stock*		Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox	ØD	ØD1	L	H	N	F1 a vuoto	F2 con carico	appross. (g)	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
BPM3	BPM3SS	M3	1,5	7	0,5	0,4	1,5	3	0,2	✓	✓	2,22 €	6,25 €
BPM4	BPM4SS	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10	0,6	✓	✓	1,60 €	5,18 €
BPM5	BPM5SS	M5	3,0	12	0,9	0,8	6	11	0,9	✓	✓	1,60 €	5,21 €
BPM6	BPM6SS	M6	3,5	14	1,0	1,0	9	13	1,5	✓	✓	1,60 €	5,22 €
BPM8	BPM8SS	M8	5,0	16	1,5	1,2	15	30	3,5	✓	✓	2,22 €	6,90 €
BPM10	BPM10SS	M10	6,0	19	2,0	1,6	20	35	7,0	✓	✓	2,33 €	7,73 €
BPM12	BPM12SS	M12	8,0	22	2,5	2,0	30	55	10,0	✓	✓	3,65 €	9,55 €
BPM16	BPM16SS	M16	10,0	24	3,5	2,5	65	125	24,0	✓	✓	4,85 €	11,41 €
BPM20	BPM20SS	M20	12,0	30	4,5	2,5	80	160	44,3	✓	-	7,40 €	14,88 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ABL100000

Spazzola antistatica,
Per superfici fragili



VB

Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox



SHTP

Tavola lineare
Drylin®, Economica




MFBS

Giunto a soffietto
Inox, Inox - con vite a
pressione



ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



VQTplqn

Chiusura ¼ di giro -
Piastra di bloccaggio,
Montaggio ad incastro



PMC150_M16

Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base quadrata



HTD5M-BAR

Barra dentata per
cinghia RPP, HTD5




PML

Piede massiccio per
carichi pesanti, Ø 100,
120 o 150



SLBW

Pistoncino a molla, Da
saldare - Acciaio



MBrondele

Cuscinetti a sfera -
Accessorio, Rondella
di arresto MB

Prodotti correlati



BPM_LOK

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, LONG-LOK -
Inox 303



BPM

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Acciaio



BPM_LOK

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, LONG-LOK -
Acciaio



BLM

Pressore liscio a
molla, Corpo inox