

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

NUOVO!




Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
Pinze a crimpare					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
Pinze taglia-cavo					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LACT_SS
Leva a camma
regolabile, Maschio



PPC_Ss
Piastrina con anello,
Inox



AK
Giunto a soffietto
Gerwah®, da 36 a
800Nm



NDS20
Connettore di
serraggio, Parallela



CHM63
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm



WS20
Binario Drylin® W,
Binario



PITA
Pistoncino a molla,
con maniglia a T



MSP23
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø23 con...



PW_PWG2
Vite senza fine di
precisione, Inox



JCSs
Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
leggere



UGCG
Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



HG5
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2


Prodotti correlati




CABma
Manicotto ovale per
cavo, Per la
crimpatura di un cavo
in acciaio



CABtool
Attrezzi per cavi,
Attrezzi per
crimpatura



CAB
Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



CAB
Cavo di fissaggio, Inox