

Box set of Nitrile O-rings

BOX-TOR-C Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm



- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2
20	3,00	1,50
20	5,00	1,50
20	7,00	1,50
20	9,00	1,50
20	11,00	1,50
20	6,00	2,00
20	8,00	2,00
20	10,00	2,00
20	12,00	2,00
20	14,00	2,00

Quantity	ØD1	ØD2
15	6,30	2,40
15	8,30	2,40
15	11,30	2,40
15	13,30	2,40
15	17,30	2,40
15	5,00	2,50
15	7,00	2,50
15	10,00	2,50
15	12,00	2,50
15	15,00	2,50

Quantity	ØD1	ØD2
10	10,00	3,00
10	12,00	3,00
10	14,00	3,00
10	16,00	3,00
10	18,00	3,00
5	20,20	3,00
5	22,20	3,00
5	24,20	3,00
5	26,20	3,00
5	30,20	3,00

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Price each 1 to 2
BOX-TOR-C	NBR 70 Sh A	425 o-rings	61,33 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



CHA

Cerniera, Robusta -
Apertura 180°



SUP

Calettatore di
bloccaggio
autocentrante acciaio,
Senza ghiera



G3-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



CHMR63

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm



PSEC

Maniglia a ponte di
sicurezza,
Termoplastica



SHWbr

Rondella semplice -
DIN125, Ottone



BCM_TP

Spazzola cilindrica
modulare, Filo in
tampico



MPB

Distanziatore
esagonale, Ottone



DOMI50

Accessori di
collegamento, Leva di




PLB

Distanziatore
cilindrico, Ottone



PRF_CLIP_22

Clip di fissaggio per
cavi per profili



PTBss

Bullone a occhio
inox, Inox

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, Extraction
tools