

## FR For repairing damaged threads

Thread inserts are a convenient way of repairing siezed, damaged or hanging threads. It also allows renovate threads in high quality materials.

Thread inserts can be used in varying materials such as light alloys or cast materials.

### Advantages

- Quick and easy to install
- Tangs are used during installation and then serve as an anti-rotation mechanism.
- **Apart from the insertion tool, no other special tools are required.**


### Assembly

- **Some tapping required**
- Refer to technical oages for assembly/disassembly instructions



**NEW!**

Locking tang



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	30+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	On request

Part number	Thread ØD1	Thread ØM	Length L	Assembly drill size Ø	Assembly counterbore +0,25	Assembly thread	Min thread depth	Removal drill size Ø	Removal thread depth	Price each 1 to 9
FR-M5	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4,0	4,84 €
FR-M6	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	5,24 €
FR-M8	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	5,80 €
FR-M8x100	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	5,80 €
FR-M10	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,19 €
FR-M10x125	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,19 €
FR-M12	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,28 €
FR-M12x125	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,28 €

## Altri prodotti...



DOMI120

Slitta di regolazione  
Domino 120, Slitta  
DOMILINE 120



GARBAB

Perno di bloccaggio  
rapido manuale, A  
sfere




PW\_PWG05

Vite senza file di  
precisione, Acciaio



G-ECO

Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,  
Acciaio C45



SPIT

Piede senza snodo,  
Con foro per fissaggio




SHWbr

Rondella semplice -  
DIN125, Ottone



ZHG6

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



ACLBS

Sistema di chiusura  
per profili alluminio,  
Squadra per blocca  
porta ...




GFX

Giunto a dentatura  
bombata serie  
economica, Acciaio e



DEP

Attrezzi Hygienic  
Usit® and Hygienic  
Design®, Bussole per



RPP3

Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP3



BPVM


Sfera portante  
avvitabile miniatura,  
Miniatura ad avvitare

## Prodotti correlati



FRtool

Attrezzi per inserti  
filettati, Attrezzo di  
posa



FRss

Inserti filettati, Inox



INS

Boccola autofilettante  
acciaio, acciaio



CHC

Vite a testa cava  
esagonale CHC,  
Acciaio classe 12.19