

Albero **supportato** per guida lineare **Stock All Acc**

FTSN Per montaggio senza flessione




- Gruppo composto da un albero e relativo supporto
- Da usare quando il carico è pesante rispetto alla lunghezza
- Supporto albero con fori di fissaggio ravvicinati
- Materiale:
Supporto: alluminio rettificato
Albero: Ck 55 temprato rettificato 62HRC⁺²

Opzione

- Lunghezza possibile fino a 6 metri**

Accessori

- Boccia **KB-OP, TK-OP**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	d	A	H	A1	A2	A3	H1	C	d1	G	Lunghezza standard (mm)	Stock*	Prezzo unit.
FTSN-12G	12	40	22	29	5,4	15	5	37,5	4,5	75	1000	✓	296,69 €
FTSN-16G	16	45	26	33	7,0	19	5	50,0	5,5	100	1000	✓	228,23 €
FTSN-20G	20	52	32	37	8,1	23	6	50,0	6,6	100	1000	✓	262,46 €
FTSN-25G	25	57	36	42	10,3	26	6	60,0	6,6	120	1000	✓	279,56 €
FTSN-30G	30	69	42	51	11,0	29	7	75,0	9,0	150	1000	-	365,17 €
FTSN-40G	40	73	50	55	15,0	36	9	100,0	9,0	200	1000	-	456,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VQT
Chiusura $\frac{1}{4}$ di giro per bloccaggio , Manopola plastica o inox



RVM25
Riduttore manuale, Rinvio angolare



BPM
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



MAX22
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



RJA00_02
Guarnizione in gomma, Da agganciare



S4
Pignone a catena - Inox, 4mm



ACL-APB
Sistema di chiusura, Fermoporta magnetico



RPCplss
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Inox - poliammide



DCG
Ventosa, Gomma naturale



BABTV
Ball lock pins lockable , Stainless steel



BPVMss
Sfera portante avvvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



DBC
Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con ganaschia di serraggio

Prodotti correlati



KB_OP
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



KB_OP
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



TK_UUOP
Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante Topball



ZAmM
Albero per guida lineare, Acciaio temprato