

New

Manicotto ovale per cavo

Per la crimpatura di un cavo in acciaio CABMA

- Manicotto per la crimpatura di una fune in acciaio con anima metallica
- Conforme alla norma 13411-3 a partire dal codice CAB2-MA/B
- T° d'utilizzo: max 100°C
- Materiale:
Alluminio grezzo

NUOVO!

Applicazioni

- Permette di realizzare dei cavi di tenuta.
- Per un utilizzo con un cavo con rivestimento, togliere il rivestimento sulla zona da crimpare per ottenere un serraggio corretto

Importante:


- Da non utilizzare per il sollevamento
- Da non utilizzare per i cavi in inox

Info

- Attrezzo per taglio e crimpatura CAB-TOOL

Accessori

- Pinze CABTOOL

**Esempio di applicazione**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Per cavo metallico diametro	Per cavo	Qtà per conf.	Prezzo unit. da 1 a 2
CAB1.5-MA/B	1.5	CAB1.5	100	25,65 €
CAB2-MA/B	2	CAB2	100	32,94 €
CAB2.5-MA/B	2.5	CAB2.5	100	47,54 €
CAB3-MA/B	3	CAB3	100	34,30 €
CAB4-MA/B	4	CAB4	100	59,43 €
CAB5-MA/B	5	CAB5	100	83,20 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PNA_R

Giunto elastico
PERIFLEX, Collare di
ricambio



BLHB60_

Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a 70
Nm



DEP

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Bussole per
il monta...



RPC

Ruota, Poliammide



RPCplss

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Inox - poliammide



HSS

Vite a spalla di
precisione ISO7379,
Acciaio trattato classe
12.9



Q6

Cuscinetto radiale a
sfere, Acciaio



PRF_PF

Elementi di
ancoraggio, Staffa di
fissaggio




DIV

Pistoncino a molla,
Bloccabile - Acciaio



D-PAR_SS

Piedino antivibrante
parabolico, inox



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



RAG

Guida di scorrimento
a rullini,

Prodotti correlati




CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per
crimpatura



CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato