


Tecnopolimero con inserti
in acciaio o inox

GLP

- Volantino a 6 lobi con perno filettato
- Materiale: Poliammide nero
Superficie opaca
Perno filettato in acciaio o inox

Opzione

- Inserto inox o poliammide colorata per quantità



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		ØA	ØB	C	F	ØD	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9	
Acciaio	Inox								Acciaio	Inox
GLP30-M6-20	GLP30-M6-20/SS	30	14	24	15	M6	20	✓	2,21 €	5,32 €
GLP30-M6-30	GLP30-M6-30/SS	30	14	24	15	M6	30	✓	2,40 €	5,46 €
GLP30-M8-20	-	30	14	24	15	M8	20	✓	2,40 €	-
GLP30-M8-30	-	30	14	24	15	M8	30	✓	2,45 €	-
GLP40-M8-20	GLP40-M8-20/SS	40	16	28	18	M8	20	✓	2,67 €	6,30 €
GLP40-M8-30	GLP40-M8-30/SS	40	16	28	18	M8	30	✓	2,74 €	6,67 €
GLP40-M8-40	-	40	16	28	18	M8	40	✓	2,83 €	-
GLP50-M10-20	-	50	18	32	20	M10	20	✓	3,73 €	-
GLP50-M10-30	GLP50-M10-30/SS	50	18	32	20	M10	30	✓	3,83 €	9,94 €
GLP50-M10-40	GLP50-M10-40/SS	50	18	32	20	M10	40	✓	3,94 €	10,08 €
GLP60-M12-30	GLP60-M12-30/SS	60	20	36	22	M12	30	✓	6,40 €	12,15 €
GLP60-M12-50	GLP60-M12-50/SS	60	20	36	22	M12	50	✓	6,98 €	14,05 €
GLP70-M12-30	-	70	23	40	24	M12	30	✓	6,98 €	-
GLP70-M12-50	-	70	23	40	24	M12	50	✓	7,47 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



F7-P-AM
Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



PSP
Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



PF70
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 164 Nm



SFWR
Supporto per estremità dell'albero, Elemento a muro




AKN
Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



G-ECO
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



RFVbr
Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



SBS_L
Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox




NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso

Prodotti correlati



GLP
Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox



VP
Volantino a 6 lobi, Duroplast - Acciaio



VTLM
Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio



VTLF
Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone