

- Pinza crimpatrice e pinza taglia cavi

- Materiali:


Acciaio, manici rivestimento rosso

**NUOVO!**




### Applicazioni


- Per crimpare manualmente i manicotti ovali in alluminio CAB-MA sui cavi
- Per il taglio di cavi CAB




CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2  
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per manicotti	Per cavo metallico diametro	Lunghezza L	Massa (kg)	Prezzo unit.
<b>Pinze a crimpare</b>					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
	CAB5-MA	5			
<b>Pinze taglia-cavo</b>					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	1,80	72,10 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BABreglable

Perno autobloccante,  
Regolabile



BL8

Rinvio angolare, da  
0.20 a 2 Nm



GCL

Guida lineare a sfere  
Eco, economica



AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



SSBRA

Ingranaggio conico  
inox, 1:1



CHAR5050\_Z

Cerniera a molla,  
avvitabile



TOC

Testa orientabile,  
Corta



SLHVlok

Bloccaggio a leva, A  
leva orizzontale / base  
verticale



SLB

Pistoncino a molla,  
inox



RFK28C

Riduttore ipoide inox,  
fino a 130 Nm



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di  
raccordo XZ



SBS\_L

Giunzione per catena  
al metro, Falsa maglia  
- inox

## Prodotti correlati




CABma

Manicotto ovale per  
cavo, Per la  
crimpatura di un cavo  
in acciaio




CABtool

Attrezzi per cavi,  
Attrezzi per taglio



CAB

Cavo di fissaggio,  
Acciaio galvanizzato



CAB

Cavo di fissaggio, Inox