



# Protective inserts for combination spanner

## Hygienic Usit® and Hygienic Design® CMHDCO CMHDCF


- Protective inserts to be used with the CM combination spanner for mounting Hygienic Usit® and Hygienic Design® products

- Material:

Inserts: AlSi1MgMn

### Advantages

- The protective caps have been specifically designed for fastening and un-fastening screwed connections with delicate surfaces.
- The protective caps will safely avoid the risk of contact corrosion with stainless steel screwed connections.
- The inserts are made of aluminium alloy EN AW 602 – a special aluminium suitable for contact with foodstuffs
- The protective cap is safely held in the spanner thanks to its special form and a sprung clip.



### DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	For spanner	SW	SW2	A1	B1	ØD1	ØD2	L1	T	T1	H	H1	Price each
													1 to 4
<b>For open-ended spanner</b>													
CM-10/HD/CF	CM-10/HD	10	7	9	17	2,3	-	19,4	5,6	-	8,6	-	18,84 €
CM-11/HD/CF	CM-11/HD	11	8	9	18	2,3	-	20,7	5,7	-	8,7	-	18,84 €
CM-13/HD/CF	CM-13/HD	13	10	10	22	3	-	23,2	6,7	-	10,7	-	19,05 €
CM-16/HD/CF	CM-16/HD	16	13	13	27	3	-	28,6	7,7	-	11,7	-	20,38 €
CM-19/HD/CF	CM-19/HD	19	16	13	30	4	-	32,5	8,6	-	12,6	-	21,54 €
CM-21/HD/CF	CM-21/HD	21	18	13	32	4	-	35,0	9,0	-	13,0	-	21,76 €
CM-27/HD/CF	CM-27/HD	27	24	14	40	4	-	43,8	10,8	-	15,0	-	23,26 €
<b>For ring spanner</b>													
CM-10/HD/CO	CM-10/HD	10	7	-	-	-	17	-	-	8,0	-	11,0	13,11 €
CM-11/HD/CO	CM-11/HD	11	8	-	-	-	18	-	-	9,4	-	11,4	13,11 €
CM-13/HD/CO	CM-13/HD	13	10	-	-	-	21	-	-	11,0	-	13,0	13,80 €
CM-16/HD/CO	CM-16/HD	16	13	-	-	-	25	-	-	12,4	-	14,4	14,15 €
CM-19/HD/CO	CM-19/HD	19	16	-	-	-	30	-	-	14,5	-	16,5	15,33 €
CM-21/HD/CO	CM-21/HD	21	18	-	-	-	32	-	-	14,7	-	16,7	15,43 €
CM-27/HD/CO	CM-27/HD	27	24	-	-	-	41	-	-	17,0	-	19,0	17,30 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

63

## Altri prodotti...



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre



GLB

Piccolo volano a 6 alette, Tecnopolimero - Inox



SSG1\_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



EMR

Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato



PSP

Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8



BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto




HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con




M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



ZR

Cremagliera in plastica, Delrin



AWMP

Albero in alluminio per guida lineare, Alluminio

## Prodotti correlati



VTSM

Ball head screws Hygienic Design®, Inox



CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner



CM\_CO

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...