

# Spring loaded latch

Bra


LRR

Plated steel or chromed brass

- **Night latch**
- Inward/outward opening versions available (A+ B versions)
- Materials : Plated steel or chromed brass

## Info.

- Part N° LRR-50-A/LC replaces the old reference LRR-50




## DISCOUNTS

Qty.	1+	51+	101+
Disc.	List -10%	On request	


Part number	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	ØS	Material	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 50
<b>Version A</b>															
LRR-50-A/ZN	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Steel	71	✓	18,57 €
LRR-50-A/LC	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Brass	75	✓	25,05 €
<b>Version B</b>															
LRR-50-B/ZN	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Steel	71	✓	18,57 €
LRR-50-B/LC	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Brass	75	-	39,69 €

\*Depending on availability

- Catch for sprung latch LRR
- Materials : Plated steel or chromed brass



INCREASED  
STOCK




## DISCOUNTS

Qty.	1+	51+	101+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	A	B	C	D	G	H	ØS	Material	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 50
LRR-50-GPV/ZN	50	16	1,5	16	34	16	4	Steel	12	✓	2,75 €
LRR-50-GPV/LC	50	16	1,5	16	34	16	4	Brass	13	✓	6,54 €

\*Depending on availability

## Altri prodotti...



GPLac

Scovolo, acciaio



ACL-PL

Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -  
176x86 mm



DB

Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1




EP7

Indicatore di posizione  
elettronico, 5 cifre



TUBE25\_25

Tubo quadrato,  
Alluminio



G0

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



HRV

Sistema di guida su  
binario a V Simple  
Select®, Binario con  
carrello



T10\_30\_AL

Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...




ZG125

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



PM2

Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



AC

Piastrina di riscontro,  
15mm



BLHB30

Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a  
4.47 Nm

## Prodotti correlati



LRR

Chiavistello con perno  
prismatico, Gancio



LRRss

Interblocco di  
sicurezza, Chiusura a  
molla - inox



LRR-53

Chiavistello con  
bloccaggio, Lucchetto  
a molla acciaio



LRR-53

Chiavistello con  
bloccaggio, Lucchetto  
a molla inox