Manovella ad impugnatura girevole

MH MEP — Tecnopolimero

- ***Manovella ad impugnatura girevole***
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  Poliammide nero caricato con fibra di vetro
  Superficie opaca
  Mozzo in acciaio zincato




Opzioni

- *Alesaggio su misura*
- *Cava per chiavetta normalizzata*

Alesaggi modificabili





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	G	L	ØA	ØD	E	H	Prealessaggio Ød	MEP	n	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MH65-MEP	65	87	18	27	10	33	4	21x50	M6	✔	20,10 €
MH80-MEP	80	105	22	30	10	36	4	21x50	M6	✔	22,92 €
MH100-MEP	100	128	24	34	10	40	4	23x70	M8	✔	26,22 €
MH130-MEP	130	162	28	40	14	49	6	26x90	M8	✔	37,00 €
MH160-MEP	160	196	34	45	15	55	6	26x90	M10	✔	46,82 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Manovella ad impugnatura girevole

Alesaggio quadrato - Tecnopolimero MHQMEP

- ***Manovella ad impugnatura girevole alesaggio quadrato passante***
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  Poliammide nero caricato con fibra di vetro
  Superficie opaca





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	G	L	ØA	ØD	H	T	B	C	MEP	n	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MHQ65-MEP	65	87	18	27	23	8x8	20	16	21x50	M6	✔	21,00 €
MHQ80-MEP	80	105	22	30	26	10x10	22	19	21x50	M6	✔	23,48 €
MHQ100-MEP	100	128	24	34	30	12x12	27	22	23x70	M8	✔	27,90 €
MHQ130-MEP	130	162	28	40	35	14x14	30	25	26x90	M8	✔	37,39 €
MHQ160-MEP	160	196	34	45	40	17x17	34	28	26x90	M10	✔	48,54 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Manovella ad impugnatura girevole ribaltabile

MHPGR

Tecnopolimero

- ***Manovella ad impugnatura girevole con scatto***
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  Poliammide nero caricato con fibra di vetro
  Superficie opaca
  Mozzo in acciaio zincato
  Mozzo in acciaio zincato



Opzioni

- *Alesaggio su misura*
- *Cava per chiavetta normalizzata*

Alesaggi modificabili



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	G	L	L1	ØA	ØD	E	H	Prealessaggio Ød	PGR	n	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MH80-PGR	80	105	55	22	30	10	36	4	21x50	M5	-	66,29 €
MH100-PGR	100	128	63	24	34	10	40	4	23x70	M6	✔	67,13 €
MH130-PGR	130	162	74	28	40	14	49	6	23x70	M6	-	78,18 €
MH160-PGR	160	196	86	34	45	15	55	6	26x90	M6	✔	87,15 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*