

Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø23

Inox 316L

MSP23


- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications



- Industrial, transport, building, furnishings

Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details




Typical application



Tapped



Nut



Thread

316L stainless steel

316L stainless steel



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	A	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP23T-4-10/SS	23	M4	10	Tapped	6,13 €
MSP23T-5-10/SS	23	M5	10	Tapped	6,33 €
MSP23T-6-10/SS	23	M6	10	Tapped	6,55 €
MSP23E-4-3/SS	23	M4	3,2	Nut	1,93 €
MSP23E-5-4/SS	23	M5	4	Nut	1,97 €
MSP23E-6-5/SS	23	M6	5	Nut	2,24 €
MSP23F-4-16/SS	23	M4	16	Thread	2,05 €
MSP23F-4-20/SS	23	M4	20	Thread	2,07 €
MSP23F-5-12/SS	23	M5	12	Thread	2,07 €
MSP23F-6-25/SS	23	M6	25	Thread	2,26 €

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

83

Altri prodotti...



CT
Giunto cardanico
telescopico,
Sollecitazioni normale




CLG1
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



VPRA_M
Volantino con
impugnatura, Plastica
termoindurente -
Mozzo:acciaio z...



CHAL3
Cerniera piana,
Acciaio



H3
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



CHTRP
Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 75,7 Nm



LRR
Chiavistello con perno
prismatico, Gancio



HLUMss
Impugnatura girevole,
Inox 316



SA_SAKH
Supporto per
manicotto, Chiuso -



NCT
Giunto di
collegamento, Ad



LOQ
Accessori per porte,
Fermaporte a scatto



CTZYSS
Antivibrante elastico
inox sfolato, Inox

Prodotti correlati



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con in...



MSP38
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con dado



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con pe...