





# OP6DX OP6SX

## Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox

## Assemblaggio

- Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo verificando che il nipplo entri nel foro diam. 6mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	+10
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codic e	Vista	Passo (mm)	Indicazione dopo un giro (mm)	Velocità max. (t/min)	Direzione conteggio	Stock*	Prezzo unit da 1 a 4
OP6-A10-DX	A	1	001 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-A20-DX	A	2	002 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-A40-DX	A	4	004 0	200	orario	✓	71,89 €
OP6-A50-DX	A	5	005 0	200	orario	✓	71,89 €
OP6-A100-DX	A	10	010 0	150	orario	✓	71,89 €
OP6-B10-DX	B	1	001 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-B20-DX	B	2	002 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-B40-DX	B	4	004 0	200	orario	✓	71,89 €
OP6-B50-DX	B	5	005 0	200	orario	-	71,89 €
OP6-B100-DX	B	10	010 0	150	orario	-	71,89 €
OP6-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-A20-SX	A	2	002 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-A40-SX	A	4	004 0	200	anti-orario	✓	71,89 €
OP6-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-orario	✓	71,89 €
OP6-A100-SX	A	10	010 0	150	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B20-SX	B	2	002 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B40-SX	B	4	004 0	200	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B100-SX	B	10	010 0	150	anti-orario	-	71,89 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MSP3815

Inserito con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado




KK

Chiavetta rettangolare, Acciaio



NT122

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...



TBL

Mini tavola di posizionamento a vite metrica, 1kg



SCR

Accessori per ventosa, Adattatore per inserto



LOQ

Accessori per porte, Fermaporte a scatto



BCM\_T

Elemento di trascinamento, Elemento di trascinamento




MSP19

Inserito con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico con dado



NCT

Giunto di collegamento, Ad



LAT1

Attuatore lineare a motore, 1 ampere



ARTE

Silent block, Carico multidirezionale



GCH

Guida lineare a sfere Eco, economica

## Prodotti correlati



OP3\_14\_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



OPFL\_OPFM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto



SHA\_PTR

Volantino pieno, Poliammide