


INDEX bolt with T handle

PITA
PITB


Steel - thermoplastic

- **Indexing bolt with T-handle**
- The T-handle allows a good grip for easy clamping with low effort.
- **Materials:**
Burnished steel, class 5.8
T-handle : thermoplastic dark grey
RAL7021 or signal red RAL3020




Grey version

Red version



Shape A



Shape B

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	Colour	A	B	ØD	ØD1	L	L1	L2	L3	H	SW1	Spring force (N)		Price each 1 to 5
												Initial F1	Final F2	
Shape A - No nut														
PITA12-50/G	Grey	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	9,22 €
PITA16-60/G	Grey	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	11,88 €
PITA19-20/G	Grey	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	17,24 €
PITA12-50/R	Red	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	9,22 €
PITA16-60/R	Red	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	11,88 €
PITA19-20/R	Red	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	17,24 €
Shape B - With nut														
PITB12-50/G	Grey	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	9,51 €
PITB16-60/G	Grey	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	12,68 €
PITB19-20/G	Grey	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	18,09 €
PITB12-50/R	Red	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	9,51 €
PITB16-60/R	Red	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	12,68 €
PITB19-20/R	Red	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	18,08 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



SA_SAKH
Supporto per manicotto, Chiuso - carico leggero



PFM
Piede senza snodo, Lamiera modellata



PRF4545
Profilato inox standard, 45 x 45 mm



RFA28B
Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



NT91
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni paral...



PCS_PA6
, 12.7mm (DIN 08B-1)



PARF80
Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø80



PTA80ssEB
Piede snodato con base stampata Ø80, Piede snodato



CQA20
Slitta di regolazione miniatura, 20



HTD14M_85
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



PLM-16A
Magnete, Con foro maschiato



SH2
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



SLBE
Pistoncino a molla, Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB



PITAss
Pistoncino a molla, con maniglia a T



DIV_SS
Pistoncino a molla, Bloccabile - Inox



DIA
Pistoncino a molla, con anello