


## Per riduttori P e PF

### Px PDX


- **Complemento ideale per creare un albero in uscita sui riduttori P e PF**

### Composizione


- Kit albero semplice P-x: albero in Inox 303, 2 chiavi e 2 circlips
- Kit albero doppio P-dx: albero in Inox 303, 3 chiavi e 2 circlips





**ALBERO SEMPLICE P-X**



**ALBERO DOPPIO P-DX**



**Semplice Doppio**  
**Esempi di montaggio**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Per riduttori	ØD	O/L	M	P	X	L	K	Stock*	Prezzo Unit.
<b>Semplice</b>										
P20-X	P20-PF20	6	50,80	22	23,60	3,00	25	K2 x 22	✓	39,49 €
P30-X	P30-PF30	8	63,90	28	29,80	3,00	32	K2 x 22	✓	46,41 €
P40-X	P40-PF40	10	76,60	32	34,20	3,50	40	K3 x 20	✓	52,16 €
P45-X	P45-PF45	12	88,10	38	40,20	4,00	45	K4 x 25	-	56,03 €
P55-X	P55-PF55	15	101,10	46	48,20	4,00	50	K5 x 30	-	62,06 €
P60-X	P60-PF60	20	119,80	54	56,60	4,50	60	K6 x 32	-	72,95 €
P70-X	P70-PF70	25	135,80	60	62,60	4,50	70	K8 x 40	-	83,83 €
<b>Doppio</b>										
P20-DX	P20-PF20	6	73,60	22	23,60	1,50	25	K2 x 22	-	52,00 €
P30-DX	P30-PF30	8	93,80	28	29,80	5,45	32	K2 x 22	-	56,52 €
P40-DX	P40-PF40	10	114,20	32	34,20	9,90	40	K3 x 20	-	64,73 €
P45-DX	P45-PF45	12	130,20	38	40,20	4,00	45	K4 x 25	-	70,73 €
P55-DX	P55-PF55	15	148,20	46	48,20	9,90	50	K5 x 30	-	77,07 €
P60-DX	P60-PF60	20	176,60	54	56,60	4,50	60	K6 x 32	-	89,62 €
P70-DX	P70-PF70	25	202,50	60	62,60	4,50	70	K8 x 40	-	102,16 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



T10-BAR  
Barra dentata, T10



PGT  
Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole



SCH  
Attrezzo di bloccaggio, A tirante orizzontale - inox



VTLF  
Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



VTHA  
Vite magnetica a testa esagonale, Acciaio



BABreceptacle  
Perno autobloccante, Bussola di innesto




BH01  
Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla



RDS  
Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox



BAC105  
Contenitore a becco, 8mm



PRF45 GOU  
Canalina, Accessori



PTKss  
Piede speciale agroalimentare, Inox -




PRF\_VTM  
Fissaggio, Vite testa martello

## Prodotti correlati



P15  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



PF15  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm