





- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale:
Morsetto: acciaio Fe360B zincato bianco

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci



Simplex



Duplex

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
Simplex 1 bullone								
SCA1-02	2	18	12	5	8	-	0,50	0,46 €
SCA1-03	3	20	14	7	10	-	0,75	0,64 €
SCA1-04	4	22	17	8	12	-	1,15	0,73 €
SCA1-05	5	26	21	9	14	-	2,00	0,85 €
SCA1-06	6	30	25	10	17	-	3,00	0,94 €
Duplex 2 bulloni								
SCA2-02	2	37	13	5	8	20	1,10	0,77 €
SCA2-03	3	40	15	7	10	21	1,50	0,90 €
SCA2-04	4	43	17	7	13	22	2,50	1,02 €
SCA2-05	5	52	22	9	15	27	4,00	1,55 €
SCA2-06	6	60	26	9	18	33	6,00	1,76 €

Altri prodotti...



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Coppia di dadi per scanala...



PLC_PLT

Magnete, Con foro centrale



PARF80

Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø80



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



SHNbr

Dado esagonale - DIN934, Ottone



SUPss

Calettatore di bloccaggio autocentrante inox, Senza ghiera



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



PR882

Ruota di rinvio, Serie 882



HTD8M_20

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



PRF_PIV


Cerniere e giunti, Fulcro per porta



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SCA

Serracavo, Acciaio



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...