

Spacer for index bolt

SLBE

Used with SLB and SLBS




- Allows the length of the thread of index bolts to be adapted to the length required for an application (wall thickness)
- Material:
stainless steel, natural finish

Accessories

- Used with SLB and SLBS index bolts
SLB and SLBS

Info

- Not sold individually,
contact us for details



DISCOUNTS

Qty	1+	40+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	ØD1	Length L (mm)	Weight (kg)	Price each 1 to 39
SLBE8-11-2/SS	8	11	2	0,6	0,59 €
SLBE8-11-3/SS	8	11	3	0,9	0,62 €
SLBE8-11-4/SS	8	11	4	1,3	0,68 €
SLBE8-11-6/SS	8	11	6	2,0	0,72 €
SLBE8-11-8/SS	8	11	8	2,6	0,78 €
SLBE10-14-2/SS	10	14	2	1,1	0,62 €
SLBE10-14-3/SS	10	14	3	1,7	0,72 €
SLBE10-14-4/SS	10	14	4	2,2	0,72 €
SLBE10-14-6/SS	10	14	6	3,4	0,78 €
SLBE10-14-8/SS	10	14	8	4,5	0,87 €
SLBE12-15-2/SS	12	15	2	0,9	0,68 €
SLBE12-15-4/SS	12	15	4	1,9	0,78 €
SLBE12-15-5/SS	12	15	5	2,4	0,84 €
SLBE12-15-6/SS	12	15	6	2,8	0,87 €
SLBE12-15-8/SS	12	15	8	3,8	0,97 €
SLBE12-17-2/SS	12	17	2	1,6	0,78 €
SLBE12-17-4/SS	12	17	4	3,4	0,87 €
SLBE12-17-5/SS	12	17	5	4,3	0,97 €
SLBE12-17-6/SS	12	17	6	5,2	1,00 €
SLBE12-17-8/SS	12	17	8	6,9	1,08 €
SLBE16-21-4/SS	16	21	4	4,4	1,00 €
SLBE16-21-5/SS	16	21	5	5,5	1,08 €
SLBE16-21-6/SS	16	21	6	6,6	1,17 €
SLBE16-21-8/SS	16	21	8	8,8	1,26 €
SLBE16-21-10/SS	16	21	10	11,0	1,32 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo in acciaio, spina in p...



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



CHAE4060PA

Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica, Poliammide



DH

Spina cilindrica, standard DIN 6325



UFX

Giunto elastico UNEFLEX, range



DPAR_DKON

Piedino antivibrante parabolico, Acciaio



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



MEF

Cuscinetto cilindrico, Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM



SLH

Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale, A



DZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



MF

Deceleratore, Flangia rettangolare



SHWbr

Rondella semplice - DIN125, Ottone

Prodotti correlati



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8