

Spacer for index bolt

SLBE

Used with SLB and SLBS




- Allows the length of the thread of index bolts to be adapted to the length required for an application (wall thickness)
- Material:
stainless steel, natural finish

Accessories

- Used with SLB and SLBS index bolts
SLB and SLBS

Info

- Not sold individually,
contact us for details



DISCOUNTS

Qty	1+	40+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	ØD1	Length L (mm)	Weight (kg)	Price each 1 to 39
SLBE8-11-2/SS	8	11	2	0,6	0,59 €
SLBE8-11-3/SS	8	11	3	0,9	0,62 €
SLBE8-11-4/SS	8	11	4	1,3	0,68 €
SLBE8-11-6/SS	8	11	6	2,0	0,72 €
SLBE8-11-8/SS	8	11	8	2,6	0,78 €
SLBE10-14-2/SS	10	14	2	1,1	0,62 €
SLBE10-14-3/SS	10	14	3	1,7	0,72 €
SLBE10-14-4/SS	10	14	4	2,2	0,72 €
SLBE10-14-6/SS	10	14	6	3,4	0,78 €
SLBE10-14-8/SS	10	14	8	4,5	0,87 €
SLBE12-15-2/SS	12	15	2	0,9	0,68 €
SLBE12-15-4/SS	12	15	4	1,9	0,78 €
SLBE12-15-5/SS	12	15	5	2,4	0,84 €
SLBE12-15-6/SS	12	15	6	2,8	0,87 €
SLBE12-15-8/SS	12	15	8	3,8	0,97 €
SLBE12-17-2/SS	12	17	2	1,6	0,78 €
SLBE12-17-4/SS	12	17	4	3,4	0,87 €
SLBE12-17-5/SS	12	17	5	4,3	0,97 €
SLBE12-17-6/SS	12	17	6	5,2	1,00 €
SLBE12-17-8/SS	12	17	8	6,9	1,08 €
SLBE16-21-4/SS	16	21	4	4,4	1,00 €
SLBE16-21-5/SS	16	21	5	5,5	1,08 €
SLBE16-21-6/SS	16	21	6	6,6	1,17 €
SLBE16-21-8/SS	16	21	8	8,8	1,26 €
SLBE16-21-10/SS	16	21	10	11,0	1,32 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PTA100

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



JCDss

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio




GPB

Impugnatura sferica, Con inserto ottone



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata

...



SFE

Testa a snodo femmina, Inox / PTFE



TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



CAP805

Catena a tapparella dritta, Larga serie 805



PCM

Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole

Prodotti correlati



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8