

# Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato



## Console girevole e terminale forato

### SVT<sub>CH</sub> SVT<sub>SK</sub>

I montaggi con terminali forati sono molto utilizzati per evitare i carichi radiali sulla vite. Sotto il carter viene posizionata una console girevole, mentre all'estremità della vite viene posizionato un terminale.

### Importante

- Il terminale presenta una filettatura specifica e deve essere necessariamente ordinato con il martinetto. Non può essere venduto separatamente.





### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

### Terminale

Codice	Per martinetto	ØA	B	ØD	L	E	F	G	Prezzo Unit.
SVT5-CH	SVT5	15	15	30	50	20	30	10	68,80 €
SVT15-CH	SVT15	15	15	35	50	25	35	20	72,44 €
SVT20-CH	SVT20	15	23	40	65	30	46	20	77,91 €
SVT30-CH	SVT30	15	23	40	65	30	46	20	77,91 €



### Console girevole

Codice	Per martinetto	A	B	C	D	E	F	G
SVT5-SK	SVT5	50,0	10	8	45,0	30,0	060	070
SVT15-SK	SVT15	67,5	15	15	60,0	37,5	110	135
SVT20-SK	SVT20	90,0	25	20	77,5	50,0	135	165
SVT30-SK	SVT30	90,0	25	20	77,5	50	135	165

Codice	H	P	J	K	L	M	N	Prezzo Unit.
SVT5-SK	150	144	10	6	M8	134	45,2	240,40 €
SVT15-SK	150	140	15	9	M8	125	48,2	308,27 €
SVT20-SK	260	250	25	13	M10	225	60,2	434,65 €
SVT30-SK	190	180	25	13	M12	155	60,2	434,65 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ADL\_M

Anello di sollevamento, Inox



GCL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 516 N a 8396 N



PSG155

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato




CLSCLP

Perno serie corta, Acciaio - serie corta



JCDss

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



GAL21

Ruota per trasportatore, Plastica



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



BCM\_T

Elemento di trascinamento, Elemento di



SBS\_L

Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - inox

## Prodotti correlati



SVT5

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



SVT20

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



SVT30

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante