

Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato

Console girevole e terminale forato

SVTCH
SVTSK

I montaggi con terminali forati sono molto utilizzati per evitare i carichi radiali sulla vite. *Sotto il carter viene posizionata una console girevole, mentre all'estremità della vite viene posizionato un terminale.*





Importante


- *Il terminale presenta una filettatura specifica e deve essere necessariamente ordinato con il martinetto. Non può essere venduto separatamente.*


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Terminale

Codice	Per martinetto	ØA	B	ØD	L	E	F	G	Prezzo Unit.
SVT5-CH	SVT5	15	15	30	50	20	30	10	68,80 €
SVT15-CH	SVT15	15	15	35	50	25	35	20	72,44 €
SVT20-CH	SVT20	15	23	40	65	30	46	20	77,91 €
SVT30-CH	SVT30	15	23	40	65	30	46	20	77,91 €





Console girevole

Codice	Per martinetto	A	B	C	D	E	F	G
SVT5-SK	SVT5	50,0	10	8	45,0	30,0	060	070
SVT15-SK	SVT15	67,5	15	15	60,0	37,5	110	135
SVT20-SK	SVT20	90,0	25	20	77,5	50,0	135	165
SVT30-SK	SVT30	90,0	25	20	77,5	50	135	165

Codice	H	P	J	K	L	M	N	Prezzo Unit.
SVT5-SK	150	144	10	6	M8	134	45,2	240,40 €
SVT15-SK	150	140	15	9	M8	125	48,2	308,27 €
SVT20-SK	260	250	25	13	M10	225	60,2	434,65 €
SVT30-SK	190	180	25	13	M12	155	60,2	434,65 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



BOX-TOR-B

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x 1.78mm a 50.16 ...



APB_BOU

Asse per morsetti, Tappo di sicurezza



KB_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



NT92

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a 40 Nm - a treni paral...



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8




PCS50K

Pignone a catena dentatura temprata, 12.7mm (DIN08B-1)



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 41 Nm



M0

Ruota per vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



PT820

Pignone di trazione, Serie 820 e 815



BABA

Perno autobloccante, Acciaio



HAS

Rondella girevole, Vite con spalla a testa piatta con intaglio

Prodotti correlati



SVT5

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



SVT20

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



SVT30

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante