










TKUOP Compensa i difetti di allineamento

- **Manicotto a sfere aperto autoallineante**
- Per guida lineare
- Con guarnizione di tenuta incorporata
- Materiali:
Boccola termoplastica
Sfere in acciaio 70 HRC ^{±2}



Accessori

- Alberi rettificati **Z-A, Z-B, FTSN**
- Cuscinetti **NSO, S20**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	dr	D	L	W	D1	H	J	G	B	θ	Carico Din. Stat.		Prezzo unit. da 1 a 4	
											C (N)	Co (N)		
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✓	24,72 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✓	30,93 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✓	40,53 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✓	54,58 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	-	73,03 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✓	113,78 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SSDB
Ingranaggio conico
inox, 2:1



VTSM
Ball head screws
Hygienic Design®,
Inox



RAM30
Riduttore manuale,
Rinvio angolare




G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



EHD08-3
Riduttore coassiale,
da 20 a 50 Nm



VDSQCB
Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Piastra di base per
profil...




B
Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1




ACL-PL
Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
176x86 mm



Q7
Cuscinetto obliquo a
sfere, Acciaio



IN1
Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)




TBV
Tavola di
posizionamento
verticale manuale,




HD
Giunto cardanico
doppio ad aghi,
Sollecitazioni intense

Prodotti correlati



FTSN
Albero supportato per
guida lineare, Albero
acciaio / supporto
allu...



FTSN
Albero supportato per
guida lineare, Albero
acciaio / supporto
allu...



S20
Supporto corto per
manicotto aperto a
sfere, Aperto - corto
allu...