

UCFLPBT

A 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Lubrificatore fornito
- T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C
- Materiali:
 - Corpo: polimero PBT
 - Cuscinetto: inox AISI 440C
 - Con grasso alimentare




Usò alimentare

Colore

- UCFL/PBT/G: verde
- UCFL/PBT/W: bianco

Accessori

- Copertura di protezione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+	51+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	ØB	G	L	ØS	Z	J	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCFL201/PBT/G	12	113	90	65,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	✓	90,67 €
UCFL202/PBT/G	15	113	90	65,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	✓	86,30 €
UCFL203/PBT/G	17	113	90	65,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	-	82,15 €
UCFL204/PBT/W	20	113	90	64,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	✓	22,53 €
UCFL205/PBT/W	25	130	99	69,0	13,5	29,1	11	36,7	17,0	34,0	14,3	✓	26,17 €
UCFL206/PBT/W	30	148	117	80,0	13,3	30,5	11	41,2	19,0	38,1	15,9	-	34,91 €
UCFL207/PBT/W	35	164	130	90,0	16,1	32,8	13	43,4	18,0	42,9	17,5	-	49,62 €
UCFL208/PBT/W	40	176	144	100,0	20,0	37,5	14	51,7	21,5	49,2	19,0	-	58,94 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



HTD5M_25

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



R203

Molla per stamper ISO10243, Leggero



SSBRA

Ingranaggio conico inox, 1:1



SSG0

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



BOXdh

Box kit di spine cilindriche DIN6325, Box kit - standard DIN 6325



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.55 a 1.1kW



PRF_ART

Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio



RFK58C

Riduttore ipoide inox, fino a 500 Nm



GLT3-76

Guide telescopiche acciaio, Estensione totale



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



UCF_PBT

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover