

# Stem support for caster

For swivel caster with central hole **TSRTC**

## - Threaded stem for swivel castor with central hole

- Material:

Stem: Stainless steel 304

Washer: Stainless steel 304


### Mounting

- Pass the  $\varnothing F$  thread through the center hole of the castor plate and secure with a washer and a M12 lock nut (not supplied)
- If necessary, the length A can be shortened by yourself.
- The protection of the caster can be improved with the stainless steel protective washer **TSR-ROND**


### Accessories

- Swivel castor with central hole **RPC/TC Tome 5** (p. 59), **RBN/TC 5** (p. 67), **RHT/TC 5** (p. 73) and **RURT 5** (p. 70)

Example of assembly with protective washer



### TSR-ROND



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	ØF	A	B	H	A/F	ØD1	Stock*	Price each 1 à 9
<b>Threaded stem</b>									
TSR16-150/TC/SS	M16x2	M12x1,75	37	150	171	13	-	-	18,33 €
TSR16-200/TC/SS	M16x2	M12x1,75	37	200	221	13	-	-	21,78 €
TSR20-150/TC/SS	M20x2,5	M12x1,75	37	150	172	17	-	-	24,25 €
TSR20-200/TC/SS	M20x2,5	M12x1,75	37	200	222	17	-	-	29,70 €
TSR24-150/TC/SS	M24x3	M12x1,75	37	150	172	20	-	-	31,68 €
TSR24-200/TC/SS	M24x3	M12x1,75	37	200	222	20	-	-	39,10 €
<b>Protective washer</b>									
TSR-ROND12-60/SS	-	-	-	-	-	-	60	-	14,55 €
TSR-ROND12-80/SS	-	-	-	-	-	-	80	-	19,40 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



SC2

Giunto rigido in 2 parti, Ganaschia di serraggio



VAP

Magnete con foro centrale, Con foro centrale



SHN

Dado esagonale - DIN934, Inox A2



SA\_SAKH

Supporto per manicotto, Chiuso - carico leggero



PRF\_JL6

Panel accessories, Guarnizione - Ø 6mm



ACLEPP

Angolare, 4 fori



DKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.4 a 10Nm



PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con inserto maschiato



UFX

Giunto elastico UNEFLEX, range



MFBSC

Giunto a soffietto Inox, Inox - con ganaschia di serraggio



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...

## Prodotti correlati



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide - a doppio bloc...



RPCtcss

Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide



RPCtcss

Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide - a doppio bloccag...