



# Volantino a tre razze

## Con impugnatura girevole retraibile V3RAPTR

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:  
Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro  
Mozzo: acciaio zincato

### Info.

- Impugnatura girevole retraibile a scatto

### Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalature a chiave
- Vedere tabella modifiche



### Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina



Nuovo Ø300  
Ø375

### Alesaggi modificabili



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Pre-alesaggio	Ød	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Prezzo unit. da 1 a 5
V3RA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	100	50	21	52	M4	✓	44,81 €
V3RA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	105	54	21	52	M4	✓	49,50 €
V3RA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	135	65	23	74	M5	✓	56,22 €
V3RA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	168	79	26	94	M6	✓	67,27 €
V3RA-250-PTR	6	250	83	34	48	17	49	173	89	26	94	M6	✓	81,01 €
V3RA-300-PTR	6	300	93	36	58	18	53	184	100	26	94	M6	New!	114,70 €
V3RA-375-PTR	6	375	104	38	58	18	53	195	110	26	94	M6	New!	145,13 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PLM-20SC  
Magnete cilindrico,  
Magnete cilindrico



VPR  
Vite ad alette  
Hygienic Usit®, Inox



DOMI120  
Kit di raccordo, Kit di  
raccordo XZ



F7-P-AM  
Visualizzatore  
multifunzione, Anello  
magnetico



PRF\_ER  
Elementi di giunzione,  
Elemento di raccordo



RURp  
Ruota fissa con  
piastra, Poliuretano -  
Mozzo alluminio (Ultra  
scorre...



BAG  
Anello di bloccaggio in  
acciaio, Acciaio



PAP  
Maniglia e battuta per  
porta, Maniglia  
ergonomica



TK\_UUOP  
Manicotto a sfere  
autoallineante  
Topball,



GARBAB  
Perno di bloccaggio  
rapido manuale, A  
sfere



D19\_D29  
Molla di compressione  
al metro inox, al  
metro



BCA  
Ghiera scanalata  
cilindrica in acciaio,  
Acciaio

## Prodotti correlati



V3RA  
Volantino a tre razze,  
Poliammide



V3RA\_PT  
Volantino a tre razze,  
Poliammide



PGR  
Impugnatura cilindrica  
libera retraibile,  
Retraibile



SHA\_PTR  
Volantino pieno,  
Poliammide