650 N Stock

Molla a gas regolabile


Forza regolabile fino a 650N

GA6A
GA8A

- ***Molla a gas***
- ***Funziona in compressione***
- *Ammortizzazione a gas (azoto) e olio*
- *Regolabile*
- *Materiali:*
  Stelo: acciaio cromato
  Corpo: acciaio
  Puntale: nylon
- *Misura 6: da 50N a 400N*
- *Misura 8: da 100N a 540N*
  Da usare con lo stelo verso il basso
- *Regolazione: lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione*





Consegnato con puntale ad occhiello




Utilizzo


- *Apertura di cofano*
- *Aiuta lo sforzo*





Non svuotare completamente il gas. Non ricaricabile





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Corsa	L	L1	ØD1	ØD2	ØT	ØN	P	E	Zona d'ammortamento con olio (mm)	Forza (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Misura 6													
GA6060A	60	160	95	15	6	M5	6	17	8	20	50-400	✔	128,65 €
GA6100A	100	240	135	15	6	M5	6	17	8	20	80-400	✔	129,42 €
GA6150A	150	340	185	15	6	M5	6	17	8	20	100-400	✔	129,42 €
GA6200A	200	440	235	15	6	M5	6	17	8	20	200-400	✍3	132,60 €
Misura 8													
GA8100A	100	264	159	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✔	140,81 €
GA8150A	150	364	209	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✔	142,90 €
GA8200A	200	464	259	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✔	145,41 €
GA8250A	250	564	309	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✔	147,56 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*