Giunto cardanico semplice inox

JCSss

Linea industria

- ***Serie standard versione inox***
- ***Cuscinetti lisci***
- *Velocità ammessa fino a 800 g/min*
- *Angolo di disallineamento max. 45°*
- *Materiale:*
  Inox X5CrNi1810




Applicazioni


- *Industrie farmaceutiche e alimentari*

Accessori

- *Non dimenticare il copri-giunto*

Alesaggio modificabile





Angolo	Fattore
5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

Influenza dell'angolo di lavoro

Le coppie indicate corrispondono ad un angolo di 10°. Occorre dunque ponderarle con i fattori qui a fianco in funzione dell'angolo di lavoro.

Es. 10Nm da trasmettere a 20° calcolo: 10/0,75=13,33

Utilizzare il giunto cardanico che può trasmettere 13,33Nm alla velocità desiderata.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codice	ØD	ØA	C	L	Coppia (Nm) a 100 g/min	a 200 g/min	a 300 g/min	a 400 g/min	a 500 g/min	a 700 g/min	a 800 g/min	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
JCS00/SS	10	5	15	44	3,6	3,3	2,8	2,5	2,3	-	-	✔	42,96 €
JCS01/SS	13	6	18	50	4,4	4,4	3,5	3,2	2,9	-	-	✔	39,35 €
JCS02/SS	16	8	19	58	8,6	6,0	5,3	4,6	4,0	3,4	3,1	✔	39,35 €
JCS03/SS	22	10	25	76	12,3	8,3	7,0	6,4	5,8	5,2	3,5	✔	39,35 €
JCS04/SS	25	12	29	86	21,0	12,6	10,0	8,0	7,3	6,3	5,8	✔	44,73 €
JCS05/SS	29	14	30	90	33,0	21,3	19,3	17,6	16,3	13,3	12,6	✔	46,54 €
JCS06/SS	32	16	30	95	45,0	42,0	35,3	28,0	25,3	20,0	17,3	✔	48,31 €
JCS07/SS	37	18	35	108	76,0	60,0	46,6	35,3	29,3	23,3	-	-	57,28 €
JCS08/SS	40	20	32	108	117,0	84,0	58,6	46,6	41,3	29,3	-	✔	62,66 €
JCS09/SS	47	22	38	127	146,0	96,0	70,0	58,6	46,6	35,3	-	-	78,80 €
JCS10/SS	50	25	44	140	192,0	120,0	84,0	72,0	60,0	48,0	-	✔	93,17 €
JCS11/SS	58	30	58	178	216,0	132,0	96,0	78,0	66,0	-	-	✔	121,84 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*