Modulo 1,5

Albero con pignone

Acciaio pretrattato o Inox




- ***Qualità grado 7e25* DIN 3961 (AGMA Q10)**
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Inox 303
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*

Qualità grado 7e25



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice inox	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	Coppia (Nm) Acciaio	Coppia (Nm) Inox	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
PPS1.5-16	PPS1.5-16S	16	24,0	27,0	4,9	2,7	0,203	82,83 €	161,43 €
PPS1.5-18	PPS1.5-18S	18	27,0	30,0	5,5	3,3	0,216	86,89 €	167,30 €
PPS1.5-19	PPS1.5-19S	19	28,5	31,5	5,8	3,5	0,224	90,15 €	173,61 €
PPS1.5-20	PPS1.5-20S	20	30,0	33,0	7,7	4,6	0,232	94,71 €	182,40 €
PPS1.5-21	PPS1.5-21S	21	31,5	34,5	8,1	4,9	0,240	95,54 €	183,93 €
PPS1.5-22	PPS1.5-22S	22	33,0	36,0	8,5	5,1	0,249	96,63 €	186,03 €
PPS1.5-23	PPS1.5-23S	23	34,5	37,5	8,9	5,3	0,259	98,37 €	189,34 €
PPS1.5-24	PPS1.5-24S	24	36,0	39,0	9,3	5,6	0,268	99,32 €	191,23 €
PPS1.5-25	PPS1.5-25S	25	37,5	40,5	9,6	5,8	0,278	104,47 €	201,10 €
PPS1.5-26	PPS1.5-26S	26	39,0	42,0	11,8	7,1	0,289	109,48 €	210,76 €
PPS1.5-27	PPS1.5-27S	27	40,5	43,5	12,2	7,3	0,300	112,87 €	217,31 €
PPS1.5-28	PPS1.5-28S	28	42,0	45,0	12,7	7,6	0,311	116,06 €	223,48 €
PPS1.5-29	PPS1.5-29S	29	43,5	46,5	13,2	7,9	0,323	117,89 €	226,93 €
PPS1.5-30	PPS1.5-30S	30	45,0	48,0	15,0	9,0	0,335	121,43 €	233,78 €

Dimensioni in mm