Pistoncino a molla inox

SLBss


Corpo filettato da M10x1,0 a M20x1,5


- **Pistoncino per posizionamento manuale**
- Esiste in 4 versioni
- Materiali:
  Manopola: poliammide rinforzata con fibre di vetro
  Filettatura: inox 1.4305 X 10 CrNiS 18 9
  Puntale: inox 1.4034 X 46 Cr 13
  Molla: inox 5,8
- T° d'utilizzo: da -50°C a +130°C



Applicazione

- Posizionamento con tacca di arresto
- Tirare per far rientrare il puntale di mantenimento, ruotare di 90°per restare in posizione forme C e D





FORMA A Senza contro-dado Senza tacca

FORMA B Con contro-dado Senza tacca

FORMA C Senza contro-dado Con tacca

FORMA D Con contro-dado Con tacca

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Carico Iniziale F1 (N)	dalla molla Finale F2 (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SLB10-A/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	18,76 €
SLB10-B/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	20,74 €
SLB10-C/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	21,12 €
SLB10-D/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	23,10 €
SLB12-A/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	22,13 €
SLB12-B/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	24,37 €
SLB12-C/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	24,93 €
SLB12-D/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	27,23 €
SLB16-A/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	29,42 €
SLB16-B/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	32,58 €
SLB16-C/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	33,94 €
SLB16-D/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	37,17 €
SLB20-A/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	-	50,28 €
SLB20-B/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	53,86 €
SLB20-C/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	-	65,35 €
SLB20-D/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	68,87 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm