BG

Giunti per sistemi asserviti
Coppia: da 0,06 a 44Nm

- ***Composto da 3 elementi separabili***
- *Velocità max.: 3 000 g/min*
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +60°C*
- *Materiali:*
  Mozzo (BG6-BG13): ottone CZ121
  Mozzo (BG19-57): alluminio 6082
  Finitura: alocrom
  Disco: acetale nero


Info.
Consegnato non assemblato

Fattore di servizio	
Utilizzo	**Fattore**
Momentaneo	1
1ora/giorno	2
3ore/giorno	4
6ore/giorno	6
12ore/giorno	8

La coppia da trasmettere x il fattore di servizio deve essere inferiore alla coppia massima.



	Disallineamento a 3000 g/min			Coppia		Momento d'inerzia	Rigidità alla torsione
	Radiale (± mm)	Assiale (± mm)	Angolare (±)	Max. (Nm)	Statica di rottura (Nm)	(kgm² x10⁻⁴)	(Nm/ Rad)
BG6	0,10	0,05	0,5°	**0,06**	0,7	6	10
BG9	0,10	0,05	0,5°	**0,21**	2,0	18	30
BG13	0,10	0,05	0,5°	**0,5**	4,0	26	65
BG19	0,20	0,10	0,5°	**1,7**	8	67	115
BG25	0,20	0,10	0,5°	**4,0**	13,0	252	205
BG33	0,20	0,15	0,5°	**9,0**	53,0	1 074	615
BG41	0,25	0,15	0,5°	**17,0**	57,0	3 327	1 200
BG50	0,25	0,20	0,5°	**30,0**	95,0	7 550	1 375
BG57	0,25	0,20	0,5°	**44,0**	150,0	12 410	2 610



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Alesaggi standard (mm)	Alesaggi in opzione (mm)	ØD	L	C	Vite	Peso (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4 Alesaggi Standard
BG6	2	3, 3.18	6,40	12,70	3,80	M3	2,5	✔	25,09 €
BG9	3, 4, 5	-	9,50	12,70	3,80	M3	4	✔	21,97 €
BG13	3	4, 5, 6, 6.35	12,70	15,90	4,30	M3	11	✔	24,25 €
BG19	4, 6, 8	5, 6.35	19,10	22,00	6,30	M3	12	✔	27,85 €
BG25	6, 8, 10	6.35, 9.52, 12	25,40	28,40	8,60	M4	31	✔	36,82 €
BG33	8, 12	9.52, 10, 14, 15, 16	33,30	42,00	13,00	M4	86	✔	55,31 €
BG41	9.52, 10	12, 14, 15, 16, 18, 19, 20	41,30	50,80	16,70	M5	148	✔	65,65 €
BG50	10, 20	12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25	50,00	59,60	20,60	M8	208	✔	Su richiesta
BG57	12, 20	14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 30	57,10	78,00	28,40	M8	361	✔	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Giunti per sistemi asserviti
Coppia: da 1,7 a 44Nm

BGC

- ***Composto da 3 elementi separabili***
- *Velocità max.: 3 000 g/min*
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +60°C*
- *Materiali:*
  Mozzo: alluminio 6082
  Finitura: alocrom
  Disco: acetale nero

Vantaggi

- *Disallineamento senza incidenza sul carico*
- *Nessuna lubrificazione*
- *Inerzia debole*
- *Amagnetico*


Info.

Consegnato non assemblato

Fattore di servizio	
Utilizzo	**Fattore**
Momentaneo	1
1ora/giorno	2
3ore/giorno	4
6ore/giorno	6
12ore/giorno	8

La coppia da trasmettere x il fattore di servizio deve essere inferiore alla coppia massima.





	Disallineamento a 3000 g/min			Coppia		Momento d'inerzia	Rigidità alla torsione
	Radiale (± mm)	Assiale (± mm)	Angolare (±)	Max. (Nm)	Statica di rottura (Nm)	(kgm² x10⁻⁶)	(Nm/ Rad)
BGC19	0,20	0,10	0,5°	**1,7**	8	67	115
BGC25	0,20	0,10	0,5°	**4,0**	13	252	205
BGC33	0,20	0,15	0,5°	**9,0**	53	1 074	615
BGC41	0,25	0,15	0,5°	**17,0**	57	3 327	1 200
BGC50	0,25	0,20	0,5°	**30,0**	95	7 550	1 375
BGC57	0,25	0,20	0,5°	**44,0**	150	12 410	2 610

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Alesaggi standard (mm)	Alesaggi in opzione (mm)	ØD	L	C	Vite	Peso (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4 Alesaggi Standard
BGC19	4	5, 6, 6.35, 8	19,10	22,00	6,30	M2,5	12	✔	28,08 €
BGC25	6,8,10	6.35, 9.52, 12	25,40	28,40	8,60	M3	31	✔	40,27 €
BGC33	8,9,52,10,14	12, 12.7 15, 16	33,30	42,00	13,00	M4	86	✔	59,14 €
BGC41	9,52,12,14	10, 15, 16, 18, 19, 20	41,30	50,80	16,70	M4	148	✔	65,66 €
BGC50	10,20	12, 14, 15, 16 18, 19, 24, 25	50,00	59,60	20,60	M5	208	✔	161,63 €
BGC57	12,20	14, 15, 16, 18 19, 24, 25, 30	57,10	78,00	28,40	M6	361	✔	185,28 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*