



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita
- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita  $\leq 45'$  (0,75°)
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:
  - Corpo: alluminio anodizzato
  - Ingresso: acciaio temprato
  - Uscita: acciaio non temprato
- Massa: 2,31 kg

### Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



### COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	11,50	7,70
2000	13,20	8,70
VELOCITÀ 1000	15,90	10,20
IN 500	17,50	11,60
INGRESSO (g/min)	23,00	15,00
100	25,00	17,00
50	30,00	20,00
10		

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m <sup>2</sup> )	Stock*	Prezzo unit.
BLHT50-1	1:1	88%	3000	3000	4,76 x 10 <sup>-5</sup>	✓	934,45 €
BLHT50-2	2:1	88%	3000	1500	1,25 x 10 <sup>-5</sup>	✓	934,45 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm