
Motore AC asincrono da 0,09kW

CHT56 — Coppia fino a 0,64Nm

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Motore a 4 poli*
- *Tensione 230/400V*
- *Velocità 1500g/min*
- *Frequenza 50Hz*
- *Classe di isolamento F*
- *Protezione IP55*
- *Con cuscinetti a sfere*
- *2 sensi di rotazione*
- *Rotore gabbia di scoiattolo*




Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 *p.145*)**

Accessori

- *Riduttore* **CHM (vol. 2 *p.147*)** *e riduttore* **CHB (vol. 2 *p.162-163*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Rendimento	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo Uni.
Flangia B14													
CHT56B4-B14	0,09	65	50	80	M5	2,5	0,43	0,64	50%	0,61	3,2	✔	104,50 €
Flangia B5													
CHT56B4-B5	0,09	100	80	120	7	3	0,43	0,64	50%	0,61	3,2	✔ New	104,50 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Motore AC asincrono 0,12 a 0,22kW

Coppia fino a 1,77Nm — CHT63

- **Motore asincrono trifase a corrente alternata**
- Motore a 4 poli
- Tensione 230/400V
- Velocità 1500g/min
- Frequenza 50Hz
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Con cuscinetti a sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo




Montaggio

- Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche **(vol. 2 p.145)**

Accessori

- Riduttore **CHM (vol. 2 p.147-149)** e riduttore **CHB (vol. 2 p.162-163)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Rendimento	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo Uni.
Flangia B14													
CHT63A4-B14	0,12	75	60	90	M5	2,5	0,47	0,85	57%	0,64	3,9	-	108,19 €
CHT63B4-B14	0,18	75	60	90	M5	2,5	0,70	1,27	57%	0,65	4,5	✔	113,43 €
CHT63C4-B14	0,22	75	60	90	M5	2,5	0,92	1,77	59%	0,67	4,8	-	125,10 €
Flangia B5													
CHT63A4-B5	0,12	115	95	140	10	3	0,47	0,85	57%	0,64	3,9	- New	108,19 €
CHT63B4-B5	0,18	115	95	140	10	3	0,70	1,27	57%	0,65	4,5	- New	113,43 €
CHT63C4-B5	0,22	115	95	140	10	3	0,92	1,77	59%	0,67	4,8	- New	125,10 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Motore AC asincrono 0,18 a 0,55kW

CHT71

Coppia fino a 3,81Nm

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Motore a 4 poli*
- *Tensione 230/400V*
- *Velocità 1500g/min*
- *Frequenza 50Hz*
- *Classe di isolamento F*
- *Protezione IP55*
- *Con cuscinetti a sfere*
- *2 sensi di rotazione*
- *Rotore gabbia di scoiattolo*




Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 *p.145*)**

Accessori

- *Riduttore* **CHM (vol. 2 *p.151-153*)** *e riduttore* **CHB (vol. 2 *p.166-167*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Rendimento	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*		Prezzo Uni.
Flangia B14														
CHT71A4-B14	0,25	85	70	105	M6	2,5	0,84	1,77	60%	0,62	5,6	✔		128,79 €
CHT71B4-B14	0,37	85	70	105	M6	2,5	1,12	2,58	65%	0,74	6,2	✔		140,74 €
CHT71C4-B14	0,55	85	70	105	M6	2,5	1,61	3,81	66%	0,75	7,0	-		162,68 €
Flangia B5														
CHT71A4-B5	0,25	130	110	160	10	3,5	0,84	1,77	60%	0,62	5,6	✔	New	128,79 €
CHT71B4-B5	0,37	130	110	160	10	3,5	1,12	2,58	65%	0,74	6,2	✔	New	140,74 €
CHT71C4-B5	0,55	130	110	160	10	3,5	1,61	3,81	66%	0,75	7,0	-	New	162,68 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Motore AC asincrono 0,55 a 1,1kW

Coppia fino a 7,6Nm — CHT80

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Motore a 4 poli*
- *Tensione 230/400V*
- *Velocità 1500g/min*
- *Frequenza 50Hz*
- *Flangia B14*
- *Classe di isolamento F*
- *Protezione IP55*
- *Con cuscinetti a sfere*
- *2 sensi di rotazione*
- *Rotore gabbia di scoiattolo*



Opzione


- *Motore con flangia B5*

Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 p.145)**

Accessori

- *Riduttore* ***CHM*** **(vol. 2 *p.153-159*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Rendimento	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
CHT80A4-B14	0,55	100	80	120	M6	3	1,59	3,81	67%	0,75	8,9	-	170,44 €
CHT80B4-B14	0,75	100	80	120	M6	3	1,94	5,20	72%	0,78	10,0	✔	247,68 €
CHT80C4-B14	1,10	100	80	120	M6	3	2,64	7,58	78%	0,77	11,0	-	286,00 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Motore AC asincrono 1,1 a 1,85kW

CHT90 — Coppia fino a 9,24Nm

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Motore a 4 poli*
- *Tensione 230/400V*
- *Velocità 1500g/min*
- *Frequenza 50Hz*
- *Flangia B14*
- *Classe di isolamento F*
- *Protezione IP55*
- *Con cuscinetti a sfere*
- *2 sensi di rotazione*
- *Rotore gabbia di scoiattolo*



Montaggio


- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 *p.145*)**

Opzione

- *Motore con flangia B5*

Accessori

- *Riduttore* **CHM (vol. 2 *p.155-159*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	L (mm)	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Rendimento	Fattore cos	Massa (kg)	Prezzo unit.
CHT90S4-B14	310	1,10	115	95	140	M8	3	2,64	5,19	76,2%	0,79	12,1	306,43 €
CHT90L4-B14	335	1,50	115	95	140	M8	3	3,46	7,51	78,5%	0,80	14,3	355,21 €

Dimensioni in mm