



Motore AC asincrono da 0,09kW


Coppia fino a 0,64Nm

CHT56

- Motore alternativo asincrono trifase
- Motore a 4 poli
- Tensione 230/400V
- Velocità 1500t/min
- Frequenza 50Hz
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Cuscinetti: sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo

Accessori

- Riduttore CHM e riduttore CHB



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Resa	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo Uni.
Flangia B14													
CHT56B4-B14	0,09	65	50	80	M5	2,5	0,43	0,64	50%	0,61	3,2	-	101,23 €
Flangia B5													
CHT56B4-B5	0,09	100	80	120	7	3	0,43	0,64	50%	0,61	3,2	New	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Motore AC asincrono 0,12 a 0,22kW

CHT63

Coppia fino a 1,77Nm


- Motore alternativo asincrono trifase
- Motore a 4 poli
- Tensione 230/400V
- Velocità 1500t/min
- Frequenza 50Hz
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Cuscinetti: sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo



Nuovo
Flangia
B14 o B5

Accessori

- Riduttore **CHM** e riduttore **CHB**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -10%	-10%	Su richiesta

Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Resa	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo Uni.
Flangia B14													
CHT63A4-B14	0,12	75	60	90	M5	2,5	0,47	0,85	57%	0,64	3,9	-	104,80 €
CHT63B4-B14	0,18	75	60	90	M5	2,5	0,70	1,27	57%	0,65	4,5	✓	109,88 €
CHT63C4-B14	0,22	75	60	90	M5	2,5	0,92	1,77	59%	0,67	4,8	-	115,41 €
Flangia B5													
CHT63A4-B5	0,12	115	95	140	10	3	0,47	0,85	57%	0,64	3,9	New	
CHT63B4-B5	0,18	115	95	140	10	3	0,70	1,27	57%	0,65	4,5	New	
CHT63C4-B5	0,22	115	95	140	10	3	0,92	1,77	59%	0,67	4,8	New	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC
Ct Meca

WEB
04/2021

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05




Motore AC asincrono 0,18 a 0,55kW

Coppia fino a 3,81Nm


CHT71

- Motore alternativo asincrono trifase
- Motore a 4 poli
- Tensione 230/400V
- Velocità 1500t/min
- Frequenza 50Hz
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Cuscinetti: sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo



Accessori

- Riduttore CHM e riduttore CHB



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Resa	Fattore cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo Uni.
Flangia B14													
CHT71A4-B14	0,25	85	70	105	M6	2,5	0,84	1,77	60%	0,62	5,6	-	118,81 €
CHT71B4-B14	0,37	85	70	105	M6	2,5	1,12	2,58	65%	0,74	6,2	✓	132,36 €
CHT71C4-B14	0,55	85	70	105	M6	2,5	1,61	3,81	66%	0,75	7,0	-	150,08 €
Flangia B5													
CHT71A4-B5	0,25	130	110	160	10	3,5	0,84	1,77	60%	0,62	5,6	New	
CHT71B4-B5	0,37	130	110	160	10	3,5	1,12	2,58	65%	0,74	6,2	New	
CHT71C4-B5	0,55	130	110	160	10	3,5	1,61	3,81	66%	0,75	7,0	New	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Motore AC asincrono 0,55 a 1,1kW




CHT80

Coppia fino a 7,6Nm

- Motore alternativo asincrono trifase
- Motore a 4 poli
- Tensione 230/400V
- Velocità 1500t/min
- Frequenza 50Hz
- Flangia B14
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Cuscinetti: sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo

Flangia
B14




Opzione

- Motore con flangia B5

Accessori

- Riduttore CHM



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Resa	cos	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
CHT80A4-B14	0,55	100	80	120	M6	3	1,59	3,81	67%	0,75	8,9	-	157,24 €
CHT80B4-B14	0,75	100	80	120	M6	3	1,94	5,20	72%	0,78	10,0	✓	232,93 €
CHT80C4-B14	1,10	100	80	120	M6	3	2,64	7,58	78%	0,77	11,0	-	268,97 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC
Ct Meca

WEB
04/2021

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05




Motore AC asincrono 1,1 a 1,85kW

Coppia fino a 9,24Nm

CHT90

- Motore alternativo asincrono trifase
- Motore a 4 poli
- Tensione 230/400V
- Velocità 1500t/min
- Frequenza 50Hz
- Flangia B14
- Classe di isolamento F
- Protezione IP55
- Cuscinetti: sfere
- 2 sensi di rotazione
- Rotore gabbia di scoiattolo

Flangia
B14




Opzione

- Motore con flangia B5

Accessori

- Riduttore CHM



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	L (mm)	Potenza (kW)	E	ØM	ØF	V	S	Corrente a 400V (A)	Coppia (Nm)	Resa	Fattore cos	Massa (kg)	Prezzo unit.
CHT90S4-B14	310	1,10	115	95	140	M8	3	2,64	5,19	76,2%	0,79	12,1	278,68 €
CHT90L4-B14	335	1,50	115	95	140	M8	3	3,46	7,51	78,5%	0,80	14,3	323,05 €
CHT90LL4-B14	335	1,85	115	95	140	M8	3	4,30	9,24	79%	0,78	16,0	323,05 €

Dimensioni in mm