Index bolt with T handle


PITA
PITB


Steel - thermoplastic

- ***Indexing bolt with T-handle***
- *The T-handle allows a good grip for easy clamping with low effort*
- *Materials:*
  Burnished steel, class 5.8
  T-handle : thermoplastic dark grey RAL7021 or signal red RAL3020



NUOVO !





IN STOCK*
Otherwise contact us

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	Colour	A	B	ØD	ØD1	L	L1	L2	L3	H	SW1	Spring force (N) Initial F1	Spring force (N) Final F2	Price each 1 to 5
Shape A - No nut														
PITA12-50/G	Grey	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	10,39 €
PITA16-60/G	Grey	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	13,40 €
PITA19-20/G	Grey	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	15,57 €
PITA12-50/R	Red	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	10,39 €
PITA16-60/R	Red	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	13,40 €
PITA19-20/R	Red	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	15,57 €
Shape B - With nut														
PITB12-50/G	Grey	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	10,74 €
PITB16-60/G	Grey	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	14,31 €
PITB19-20/G	Grey	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	16,33 €
PITB12-50/R	Red	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	10,74 €
PITB16-60/R	Red	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	14,31 €
PITB19-20/R	Red	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	16,33 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*

Index bolt with T handle


Stainless steel - thermoplastic

PITAss
PITBss

- ***Indexing bolt with T-handle***
- *The T-handle allows a good grip for easy clamping with low effort*
- *Materials:*
  303 stainless steel
  T-handle : thermoplastic dark grey RAL7021 or signal red RAL3020



NUOVO !



IN STOCK*
Otherwise contact us

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	Colour	A	B	ØD	ØD1	L	L1	L2	L3	H	SW1	Spring force (N) Initial F1	Spring force (N) Final F2	Price each 1 to 5
Shape A - No nut														
PITA12-50/G/SS	Grey	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	18,04 €
PITA16-60/G/SS	Grey	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	23,91 €
PITA19-20/G/SS	Grey	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	32,72 €
PITA12-50/R/SS	Red	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	18,04 €
PITA16-60/R/SS	Red	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	23,91 €
PITA19-20/R/SS	Red	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	32,72 €
Shape B - With nut														
PITB12-50/G/SS	Grey	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	19,87 €
PITB16-60/G/SS	Grey	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	26,53 €
PITB19-20/G/SS	Grey	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	35,05 €
PITB12-50/R/SS	Red	50	15,5	6	M12x1,5	58	20	8	17	6	14	6	14	19,87 €
PITB16-60/R/SS	Red	60	18,0	8	M16x1,5	77	26	10	23	8	19	15	35	26,53 €
PITB19-20/R/SS	Red	72	19,0	10	M20x1,5	84	28	12	25	10	22	15	34	35,05 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*

Pistoncino a molla acciaio

SLB


Corpo filettato da M10x1,0 a M20X1,5

- **Pistoncino per posizionamento manuale**
- Esiste in 4 versioni
- Materiali:
  Manopola: poliammide rinforzata con fibre di vetro
  Filettatura: acciaio brunito classe 5,8,8
  Puntale: acciaio trattato e lucidato
  Molla: acciaio
- T° d'utilizzo: da -50°C a +130°C




Applicazione

- Posizionamento con tacca di arresto
- Tirare per far rientrare il puntale di mantenimento, ruotare di 90° per restare in posizione (forme C e D)



Posizione a riposo **Posizione tirato**



FORMA A Senza contro-dado Senza tacca

FORMA B Con contro-dado Senza tacca

FORMA C Senza contro-dado Con tacca

FORMA D Con contro-dado Con tacca

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Carico molla iniziale F1 (N)	Carico molla finale F2 (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SLB10-A	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	13,59 €
SLB10-B	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	14,02 €
SLB10-C	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	17,20 €
SLB10-D	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	17,38 €
SLB12-A	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	15,14 €
SLB12-B	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	15,64 €
SLB12-C	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	19,06 €
SLB12-D	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	19,55 €
SLB16-A	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	18,65 €
SLB16-B	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	19,91 €
SLB16-C	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	21,78 €
SLB16-D	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	23,04 €
SLB20-A	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	✔	19,96 €
SLB20-B	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	20,90 €
SLB20-C	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	-	22,22 €
SLB20-D	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	23,00 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Corpo filettato da M10x1,0 a M20x1,5


SLBss

- ***Pistoncino per posizionamento manuale***
- Esiste in 4 versioni
- Materiali:
  Manopola: poliammide rinforzata con fibre di vetro
  Filettatura: inox 1.4305 X 10 CrNiS 18 9
  Puntale: inox 1.4034 X 46 Cr 13
  Molla: inox 5,8
- T° d'utilizzo: da -50°C a +130°C



Applicazione

- Posizionamento con tacca di arresto
- Tirare per far rientrare il puntale di mantenimento, ruotare di 90°per restare in posizione forme C e D




FORMA A Senza contro-dado Senza tacca di fermo

FORMA B Con contro-dado Senza tacca di fermo

FORMA C Senza contro-dado Con tacca di fermo

FORMA D Con contro-dado Con tacca di fermo



Posizione a riposo **Posizione tirato**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Carico Iniziale F1 (N)	dalla molla Finale F2 (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SLB10-A/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	22,26 €
SLB10-B/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	24,59 €
SLB10-C/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	25,07 €
SLB10-D/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	27,41 €
SLB12-A/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	26,30 €
SLB12-B/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	28,96 €
SLB12-C/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	29,62 €
SLB12-D/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	32,33 €
SLB16-A/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	33,27 €
SLB16-B/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	36,83 €
SLB16-C/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	38,36 €
SLB16-D/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	42,05 €
SLB20-A/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	-	35,82 €
SLB20-B/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	38,40 €
SLB20-C/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	-	44,37 €
SLB20-D/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	46,72 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Pistoncino a molla tutto inox

Stock Inx

SLBS


Corpo filettato da M8X1,0 a M20x1,5

- ***Pistoncino di posizionamento manuale***
- *Esiste in 4 versioni*
- *Materiali:*
  Corpo: inox 303- Puntale: inox 420 temprato
- *Finitura:*
  Brunito, rettificato
  Manopola a fungo
  Lucidatura elettrolitica



Info.

- *I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Lo sblocco del puntale di posizionamento si ottiene tirando la manopola*




FORMA A : senza tacca di fermo senza contro-dado

FORMA B : senza tacca di fermo con contro-dado

FORMA C : senza tacca di fermo senza contro-dado

FORMA D : con tacca di fermo con contro-dado



Posizione a riposo **Posizione tirato**

SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	Carico della molla F x 30°	Carico della molla F iniziale F1 (N)	Carico della molla F finale F2 (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SLBS8-A	4	M8 x 1,0	18	43,0	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✔	24,57 €
SLBS8-B	4	M8 x 1,0	18	43,0	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✔	27,06 €
SLBS8-C	4	M8 x 1,0	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✔	29,52 €
SLBS8-D	4	M8 x 1,0	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✔	32,37 €
SLBS10-A	5	M10 x 1,0	21	50,0	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	21,15 €
SLBS10-B	5	M10 x 1,0	21	50,0	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	23,37 €
SLBS10-C	5	M10 x 1,0	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	-	28,16 €
SLBS10-D	5	M10 x 1,0	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	30,78 €
SLBS12-A	6	M12 x 1,5	25	59,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	24,96 €
SLBS12-B	6	M12 x 1,5	25	59,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	27,46 €
SLBS12-C	6	M12 x 1,5	25	52,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	33,28 €
SLBS12-D	6	M12 x 1,5	25	52,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	36,35 €
SLBS16-A	8	M16 x 1,5	33	77,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	34,89 €
SLBS16-B	8	M16 x 1,5	33	77,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	36,64 €
SLBS16-C	8	M16 x 1,5	33	68,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	45,26 €
SLBS16-D	8	M16 x 1,5	33	68,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	49,53 €
SLBS20-A	10	M20 x 1,5	33	83,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	-	53,64 €
SLBS20-B	10	M20 x 1,5	33	83,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	✔	60,64 €
SLBS20-C	10	M20 x 1,5	33	74,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	-	78,91 €
SLBS20-D	10	M20 x 1,5	33	74,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	✔	83,10 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


- ***Con o senza bloccaggio in posizione aperta***
- *Materiale:*
  Monopola zigrinata in poliammide, superficie opaca
  Corpo: acciaio zincato
  Puntale: inox


Posizionamento della parete fine



Info.

- *Versione bloccabile: tirare e ruotare per bloccare*





Esempio di applicazione: Bloccaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Ød1	Ød2	L	H	L1	L2	ØD	Y	Y1	P	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
Senza bloccaggio													
PPD6-8	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✔	27,80 €
PPD6-10	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✔	27,80 €
PPD8-10	32	8	8	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	62	-	29,98 €
PPD8-12	32	8	8	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	65	-	29,98 €
Con bloccaggio													
PPD6-8/A	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✔	27,80 €
PPD6-10/A	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✔	27,80 €
PPD8-10/A	32	8	10	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	62	-	29,98 €
PPD8-12/A	32	8	10	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	65	✔	29,98 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pistoncino a molla con flangia


PPF Con flangia di fissaggio forata

- ***Con o senza bloccaggio in posizione aperta***
- *Materiale:*
  Manopola zigrinato in poliammide, finitura opaca
  Flangia: acciaio zincato
  Puntale: inox



Info.

- *Versione bloccabile:*
  tirare e ruotare per bloccare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Ød1	Ød2	L	H	L3	ØD	L2	A	B	C	Ød3	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
Senza bloccaggio														
PPF6-6	26	6	5	23	6	10	2	16	42	30	4,30	40,9	✔	43,40 €
PPF6-14	26	6	5	23	14	10	2	16	42	30	4,30	41,9	✔	43,40 €
PPF8-8	32	8	6	28	8	12	2	20	50	34	5,30	71,4	-	47,79 €
PPF8-18	32	8	6	28	18	12	2	20	50	34	5,30	74,4	✔	47,79 €
Con bloccaggio														
PPF6-6/A	26	6	5	23	6	10	2	16	42	30	4,30	40,9	✔	41,70 €
PPF6-14/A	26	6	5	23	14	10	2	16	42	30	4,30	42,9	✔	41,70 €
PPF8-8/A	32	8	6	28	8	12	2	20	50	34	5,30	72,4	-	45,90 €
PPF8-18/A	32	8	6	28	18	12	2	20	50	34	5,30	73,4	✔	45,90 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Miniature



NUOVO !


- ***Particularly suitable for screwing into thin-walled parts***
- *Works well in reduced spaces*
- *Non-removable spaces*
- *Materials:*
  Head - matt thermoplastic
  Body - galvanised steel or 303 stainless steel
  Pin - 303 stainless steel


Assembly

- *Screw in as far as possible, then pull on the button to reveal the hexagonal nut for final assembly*

Operation

- *For the locking version, the button is pulled and then turned 90°C where it is retained in a notch*
- *Working temperature range -30°C to 80°C*





DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc	List	-10%	On request

Part number	ØD1	ØD2	L1	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	SW	F1 (N)	F2 (N)	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
Non-locking version														
BIM4-8-26.5	4	M8x0,75	26,5	21,0	15,0	5	5	3,5	10	4,5	12	14	✔	10,23 €
BIM5-8-26.5	5	M8x0,75	26,5	21,0	15,0	5	5	3,5	10	4,5	12	14	✔	10,52 €
BIM6-10-34	6	M10x1	34	25,0	18,0	7	7	4,5	12	5	18	25	✔	12,37 €
BIM7-10-34	7	M10x1	34	25,0	18,0	7	7	4,5	12	5	18	26	-	12,98 €
Locking version														
BIM4-8-26.5/LOK	4	M8x0,75	26,5	21,0	15,0	5	5	3,5	10	4,5	12	13	✔	10,23 €
BIM5-8-26.5/LOK	5	M8x0,75	26,5	21,0	15,0	5	5	3,5	10	4,5	12	14	✔	10,52 €
BIM6-10-34/LOK	6	M10x1	34	25,0	18,0	7	7	4,5	12	5	18	24	-	12,37 €
BIM7-10-34/LOK	7	M10x1	34	25,0	18,0	7	7	4,5	12	5	18	25	✔	12,98 €


**Depending on availability - Dimensions in mm*

Pistoncino a molla, tipo miniatura inox

BIMss

Per lamiere sottili

- ***Particolarmente adatto per essere avvitato in pezzi di lamiera sottile***
- *Ideale negli spazi ridotti*
- *Pistoncino non smontabile*
- *Materiali :*
  Manopola inox 304
  Corpo inox 304
  Puntale inox 303





Assemblaggio

- *Avvitare per giungere all'arresto, in seguito tirare il pistoncino, l'esagono viene quindi sbloccato per l'assemblaggio finale*

Funzionamento

- *Per la versione con bloccaggio, il pistoncino è tirato, girato di 90° e bloccato da una tacca*
- *T°. d'utilizzo max:* 250 °C





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	L1	ØD3	Ød4	L2	L3	SW	F1 (N)	F2 (N)	Massa (g)	Prezzo unit. 1 a 5
Versione senza bloccaggio												
BIM4-8-27.5/SS	4	M8	27,5	21,0	15	5	6	10	4	12	28	25,52 €
BIM4-8F-27.5/SS	4	M8x1	27,5	21,0	15	5	6	10	4	12	28	25,52 €
BIM5-10-34/SS	5	M10	34	25,0	18	6	8	12	6	16	49	28,54 €
BIM5-10F-34/SS	5	M10x1	34	25,0	18	6	8	12	6	16	50	28,54 €
BIM6-10-34/SS	6	M10	34	25,0	18	6	8	12	6	16	50	28,54 €
BIM6-10F-34/SS	6	M10x1	34	25,0	18	6	8	12	6	16	50	28,54 €
BIM6-12-40.5/SS	6	M12	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	74	34,85 €
BIM6-12F-40.5/SS	6	M12x1,5	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	75	34,85 €
BIM7-12-40.5/SS	7	M12	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	75	34,28 €
BIM7-12F-40.5/SS	7	M12x1,5	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	75	34,28 €
BIM8-16-47.5/SS	8	M16	47,5	33,0	23	10	12	17	11	34	110	43,03 €
BIM8-16F-47.5/SS	8	M16x1,5	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	113	43,03 €
BIM10-16-47.5/SS	10	M16	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	113	43,03 €
BIM10-16F-47.5/SS	10	M16x1,5	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	113	43,03 €
Versione con bloccaggio												
BIM4-8-27.5/LOK/SS	4	M8	27,5	21,0	15	5	6	10	4	12	27	25,52 €
BIM4-8F-27.5/LOK/SS	4	M8x1	27,5	21,0	15	5	6	10	4	12	28	25,52 €
BIM5-10-34/LOK/SS	5	M10	34	25,0	18	6	8	12	6	16	48	28,54 €
BIM5-10F-34/LOK/SS	5	M10x1	34	25,0	18	6	8	12	6	16	49	28,54 €
BIM6-10-34/LOK/SS	6	M10	34	25,0	18	6	8	12	6	16	49	28,71 €
BIM6-10F-34/LOK/SS	6	M10x1	34	25,0	18	6	8	12	6	16	49	28,71 €
BIM6-12-40.5/LOK/SS	6	M12	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	72	34,85 €
BIM6-12F-40.5/LOK/SS	6	M12x1,5	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	73	34,85 €
BIM7-12-40.5/LOK/SS	7	M12	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	73	34,28 €
BIM7-12F-40.5/LOK/SS	7	M12x1,5	40,5	28,0	20	7	10	14	10	23	74	34,28 €
BIM8-16-47.5/LOK/SS	8	M16	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	110	43,03 €
BIM8-16F-47.5/LOK/SS	8	M16x1,5	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	110	43,03 €
BIM10-16-47.5/LOK/SS	10	M16	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	112	43,03 €
BIM10-16F-47.5/LOK/SS	10	M16x1,5	47,5	33,0	23	10	12	17	11	35	114	43,03 €

Dimensioni in mm