

Sfera portante a incastro cilindrico


BPH

Per carico forte

- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio
- Per carico forte
- Corpo e calotte lavorati
- Lubrificazione a vita
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l'alto
- Foro di drenaggio unico
- Velocità massima: 1,5 m/s
- T°. d'utilizzo: da -30 a +100°C
- Materiali:

BPHF: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio al cromo

BPHF/AS: corpo in acciaio zincato e sfera in acciaio inox 420



Vantaggi

- Buona resistenza agli urti

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØDW		B	C	ØD	E	Capacità di carico (kg)	Peso (g)	Prezzo unit. 1 a 5
	sfera	ØA							
Corpo acciaio / sfere acciaio									
BPH15-24	15	24	20,0	15,0	5,0	60	0,049	0,049	7,21 €
BPH22-36	22	36	30,5	26,0	4,5	180	0,177	0,177	9,68 €
BPH30-45	30	45	36,8	30,3	6,5	350	0,335	0,335	14,05 €
BPH45-62	45	62	53,5	45,0	8,5	600	0,940	0,940	42,12 €
Corpo acciaio / sfere inox									
BPH15-24/AS	15	24	20,0	15,0	5,0	50	0,048	0,048	8,81 €
BPH22-36/AS	22	36	30,5	26,0	4,5	180	0,178	0,178	11,24 €
BPH30-45/AS	30	45	36,8	30,3	6,5	350	0,338	0,338	16,23 €
BPH45-62/AS	45	62	53,5	45,0	8,5	600	0,970	0,970	62,18 €

Dimensioni in mm