


Ventose 2,5 soffietti

DCG Per superfici irregolari e cilindriche

- Materiale:
Nitrile (NBR)
Silicone (SI)
Gomma naturale (NR)

Applicazione

- Per presa di pezzi a superficie irregolare
- I soffietti permettono una presa più flessibile, più rapida.
Inoltre compensano le differenze d'altezza



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	H	Ød	A	Inserto corrispondente	Prezzo unit. da 1 a 49
Nitrile						
DCG07C-NBR	7	14,2	4	10	CTM10M5	3,55 €
DCG10-NBR	9	15,0	4	12		3,40 €
DCG15-NBR	14	23,0	4	13		3,71 €
DCG18-NBR	18	23,0	4	13		3,86 €
DCG20-NBR	20	23,0	4	13		3,86 €
DCG25-NBR	25	34,0	4	16		3,86 €
DCG30-NBR	32	38,0	8	23	SCR30M6	4,18 €
DCG40-NBR	42	46,0	8	24		4,35 €
DCG60-NBR	62	55,0	8	24		6,63 €
Silicone						
DCG07C-SI	7	14,2	4	10	CTM10M5	4,53 €
DCG10-SI	9	15,0	4	12		4,35 €
DCG15-SI	14	23,0	4	13		4,53 €
DCG18-SI	18	23,0	4	13		4,69 €
DCG20-SI	20	23,0	4	13		4,69 €
DCG25-SI	25	34,0	4	16		4,69 €
DCG30-SI	32	38,0	8	23	SCR30M6	5,17 €
DCG40-SI	42	46,0	8	24		5,17 €
DCG60-SI	62	55,0	8	24		7,94 €
Gomma naturale						
DCG07C-NR	7	14,2	4	10	CTM10M5	3,55 €
DCG10-NR	9	15,0	4	12		3,40 €
DCG15-NR	14	23,0	4	13		3,71 €
DCG18-NR	18	23,0	4	13		3,86 €
DCG20-NR	20	23,0	4	13		3,86 €
DCG25-NR	25	34,0	4	16		3,86 €
DCG30-NR	32	38,0	8	23	SCR30M6	4,18 €
DCG40-NR	42	46,0	8	24		4,35 €
DCG60-NR	62	55,0	8	24		6,63 €