Motore inox AC asincrono 0,18kW

Inx

DER63 — Coppia fino a 3,49Nm

- ***Motore asincrono trifase ideale per l'agroalimentare***
- *Flangia B14 o B5*
- *Motore 4 poli*
- *Velocità a vuoto 1420 giri/min*
- *Tensione 230/400V AC*
- *Superfici arrotondate e levigate per evitare la ritenzione di materiale*
- *Carter chiuso, senza ventilazione*
- *Scatola morsettiera ermetica*
- *Protezione IP66*
- *Isolamento classe ISO F*
- *Materiale : carter inox 304*




Opzione


- *Motore con flangia B3*


Accessorio

- *Riduttore inox* **RFV, RFK** *per formare un motoriduttore*

Speciale agroalimentare







Dimensione flangia

	Bride	ØR	ØP	ØM	ØN
DER63-A4-B14/SS	B14	M5	90	75	60
DER63-A4-B5/SS	B5	10	140	115	95

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	Potenza (kW)	Corrente (A)	Rendimento	Fattore Cos	Coppia Nominal Tn (Nm)	Coppia Démarrage Ts (Nm)	Coppia Max Tmax (Nm)	Is (A)	Massa (kg)	Prezzo Unit.
Flangia B14											
DER63-A4-B14/SS	237	0,18	0,55	69,90%	0,69	1,21	3,10	3,10	3,70	9,40	668,10 €
Flangia B5											
DER63-A4-B5/SS	237	0,18	0,55	66,90%	0,69	1,21	3,10	3,10	3,70	9,40	753,68 €

Dimensioni in mm