
## Coppia fino a 2,53Nm





- ***Rapporti da 1:1 a 40:1***
- *Monoblocco*
- *Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)*
- *Velocità max. in ingresso: fino a 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato*
  *Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato*
- *Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato*
- *Rapporti ≥ 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo*
- *Massa: 0,255 kg*




### Opzione

- *Modifiche in base alle specifiche del cliente*




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 8:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) | 3000 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - |
| | 2000 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,00 |
| | 1000 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,19 |
| | 500 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,27 | 1,37 | 1,47 | 1,56 |
| | 100 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,72 | 1,78 | 1,87 | 1,95 |
| | 50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,95 | 2,07 | 2,18 | 2,24 |
| | 10 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,39 | 2,44 | 2,51 | 2,53 |

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Rapporto | Tipo | Ingresso | Rendimento per 1000 g/min | Velocità max. in ingresso (g/min) | Momento d'inerzia in ingresso ($kg.m^2$) | Irreversibilità (statica) | Stock* | Prezzo Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15-1 | 1:1 | Elicoidale | A | 88% | 4000 | $3,762 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-2 | 2:1 | Elicoidale | A | 86% | 4000 | $2,349 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-3 | 3:1 | Elicoidale | A | 85% | 4000 | $2,011 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-4 | 4:1 | Elicoidale | A | 84% | 4000 | $1,986 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-5 | 5:1 | Elicoidale | A | 80% | 4000 | $1,544 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-8 | 8:1 | Ruota e vite senza fine | A | 80% | 2000 | $1,622 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-10 | 10:1 | Ruota e vite senza fine | A | 73% | 2000 | $1,609 \times 10^{-6}$ | NO | - | 483,30 € |
| E15-20 | 20:1 | Ruota e vite senza fine | A | 67% | 2000 | $1,593 \times 10^{-6}$ | SI | - | 483,30 € |
| E15-40 | 40:1 | Ruota e vite senza fine | A | 60% | 2000 | $1,589 \times 10^{-6}$ | SI | - | 483,30 € |
| E15-SP | 1:1 - 40:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 40:1** | | | | | | | Su richiesta |
| E15-SPA | 1:1 - 40:1 | **Gioco ridotto in uscita ≤ 30'** | | | | | | | Su richiesta |
| E15-SPLH | 1:1 - 40:1 | **Inclinato a sinistra** | | | | | | | Su richiesta |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Riduttore a rinvio angolare

Stock Taglia XS 1 2 3 ★★★

## E20

**Coppia fino a 3,84Nm**

- ***Rapporti da 1:1 a 40:1***
- *Monoblocco*
- *Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)*
- *Velocità max. in ingresso: fino a 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato*
  *Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato*
- *Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato*
- *Rapporti ≥ 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo*
- *Massa: 0,255 kg*






### Opzione

- *Modifiche in base alle specifiche del cliente*

### Accessori

- *Albero in ingresso o in uscita* **E-X** *e* **E-DX** **(vol. 2 p.101)**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 8:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) | 3000 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - |
| | 2000 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,05 | 1,20 | 1,36 | 1,52 |
| | 1000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,31 | 1,47 | 1,63 | 1,80 |
| | 500 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 2,08 | 2,22 | 2,37 |
| | 100 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,60 | 2,70 | 2,83 | 2,95 |
| | 50 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,95 | 3,13 | 3,31 | 3,40 |
| | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,62 | 3,70 | 3,80 | 3,84 |

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Rapporto | Tipo | Ingresso | Rendimento per 1000 (g/min) | Velocità massima in ingresso (g/min) | Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²) | Irreversibilità (statica) | Stock* | Prezzo unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E20-1 | 1:1 | Elicoidale | A | 88% | 4000 | $3,762 \times 10^{-6}$ | NO | ✔ | 535,64 € |
| E20-2 | 2:1 | Elicoidale | A | 86% | 4000 | $2,349 \times 10^{-6}$ | NO | - | 535,64 € |
| E20-3 | 3:1 | Elicoidale | A | 85% | 4000 | $2,011 \times 10^{-6}$ | NO | - | 535,64 € |
| E20-4 | 4:1 | Elicoidale | A | 84% | 4000 | $1,986 \times 10^{-6}$ | NO | - | 535,64 € |
| E20-5 | 5:1 | Elicoidale | A | 80% | 4000 | $1,544 \times 10^{-6}$ | NO | - | 535,64 € |
| E20-8 | 8:1 | Ruota e vite senza fine | A | 80% | 2000 | $1,622 \times 10^{-6}$ | NO | - | 535,64 € |
| E20-10 | 10:1 | Ruota e vite senza fine | A | 73% | 2000 | $1,609 \times 10^{-6}$ | NO | - | 535,64 € |
| E20-20 | 20:1 | Ruota e vite senza fine | A | 67% | 2000 | $1,593 \times 10^{-6}$ | SI | ✔ | 535,64 € |
| E20-40 | 40:1 | Ruota e vite senza fine | A | 60% | 2000 | $1,589 \times 10^{-6}$ | SI | ✔ | 535,64 € |
| E20-SP | 1:1 - 40:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 40:1** | | | | | | - | Su richiesta |
| E20-SPA | 1:1 - 40:1 | **Gioco ridotto in uscita ≤ 30'** | | | | | | - | Su richiesta |
| E20-SPLH | 1:1 - 40:1 | **Inclinato a sinistra** | | | | | | - | Su richiesta |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Riduttore a rinvio angolare

## Coppia fino a 9Nm

## E30

- ***Rapporti da 1:1 a 40:1***
- *Monoblocco*
- *Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)*
- *Velocità massima in entrata: fino a 3000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato*
  *Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato*
- *Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato*
- *Rapporti ≥ 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo*
- *Massa: 0,72 kg*





### Opzione

- *Modifiche in base alle specifiche del cliente*

### Accessori

- *Albero in ingresso o in uscita*
  **E-X** *e* **E-DX**
  **(vol. 2 p.101)**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 8:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) | 3000 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| | 2000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| | 1000 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
| | 500 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
| | 100 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
| | 50 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,9 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
| | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,0 |

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Rapporto | Tipo | Ingresso | Rendimento per 1000 (g/min) | Velocità massima in ingresso (g/min) | Momento d'inerzia in ingresso ($kg.m^2$) | Irreversibilità (statica) | Stock* | Prezzo unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30-1 | 1:1 | Elicoidale | B | 90% | 3000 | $2,867 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 614,84 € |
| E30-2 | 2:1 | Elicoidale | A | 88% | 3000 | $1,362 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 614,84 € |
| E30-3 | 3:1 | Elicoidale | A | 87% | 3000 | $1,071 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 614,84 € |
| E30-4 | 4:1 | Elicoidale | A | 86% | 3000 | $1,032 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 614,84 € |
| E30-5 | 5:1 | Elicoidale | A | 80% | 3000 | $9,372 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 614,84 € |
| E30-8 | 8:1 | Ruota e vite senza fine | A | 80% | 1000 | $1,115 \times 10^{-5}$ | NO | - | 614,84 € |
| E30-10 | 10:1 | Ruota e vite senza fine | A | 73% | 1000 | $1,106 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 614,84 € |
| E30-20 | 20:1 | Ruota e vite senza fine | A | 67% | 1000 | $1,094 \times 10^{-5}$ | SI | ✔ | 614,84 € |
| E30-40 | 40:1 | Ruota e vite senza fine | A | 60% | 1000 | $1,091 \times 10^{-5}$ | SI | - | 614,84 € |
| E30-SP | 1:1 - 40:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 40:1** | | | | | | - | Su richiesta |
| E30-SPA | 1:1 - 40:1 | **Gioco ridotto in uscita ≤ 30'** | | | | | | - | Su richiesta |
| E30-SPLH | 1:1 - 40:1 | **Inclinato a sinistra** | | | | | | - | Su richiesta |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Riduttore a rinvio angolare

Stock 1 2 3 ★★★

## E40

## Coppia fino a 20Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 40:1***
- *Monoblocco*
- *Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)*
- *Velocità max. in ingresso: fino a 3000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato*
  *Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato*
- *Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato*
- *Rapporti ≥ 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo*
- *Massa: 1,67 kg*





### Opzione

- *Modifiche in base alle specifiche del cliente*

### Accessori

- *Albero in ingresso o in uscita* **E-X** *e* **E-DX** **(vol. 2 p.101)**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 8:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) | 3000 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - |
| | 2000 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - |
| | 1000 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,7 |
| | 500 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,7 | 11,3 | 12,2 | 13,1 |
| | 100 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,7 |
| | 50 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 18,2 |
| | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 |

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Rapporto | Tipo | Ingresso | Rendimento per 1000 (g/min) | Velocità massima in ingresso (g/min) | Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²) | Irreversibilità (statica) | Stock* | Prezzo unit da 1 a 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E40-1 | 1:1 | Elicoidale | B | 92% | 3000 | $1,471 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 785,23 € |
| E40-2 | 2:1 | Elicoidale | A | 90% | 3000 | $6,738 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 785,23 € |
| E40-3 | 3:1 | Elicoidale | A | 89% | 3000 | $5,193 \times 10^{-5}$ | NO | - | 785,23 € |
| E40-4 | 4:1 | Elicoidale | A | 88% | 3000 | $5,038 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 785,23 € |
| E40-5 | 5:1 | Elicoidale | A | 80% | 3000 | $5,095 \times 10^{-5}$ | NO | - | 785,23 € |
| E40-8 | 8:1 | Ruota e vite senza fine | A | 80% | 1000 | $5,213 \times 10^{-5}$ | NO | - | 785,11 € |
| E40-10 | 10:1 | Ruota e vite senza fine | A | 73% | 1000 | $5,198 \times 10^{-5}$ | NO | ✔ | 785,11 € |
| E40-20 | 20:1 | Ruota e vite senza fine | A | 67% | 1000 | $5,110 \times 10^{-5}$ | SÌ | ✔ | 785,23 € |
| E40-40 | 40:1 | Ruota e vite senza fine | A | 60% | 1000 | $5,090 \times 10^{-5}$ | SÌ | - | 785,11 € |
| E40-SP | 1:1 - 40:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 40:1** | | | | | | - | Su richiesta |
| E40-SPA | 1:1 - 40:1 | **Gioco ridotto in uscita ≤ 30'** | | | | | | - | Su richiesta |
| E40-SPLH | 1:1 - 40:1 | **Inclinato a sinistra** | | | | | | - | Su richiesta |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Riduttore a rinvio angolare

## Coppia fino a 41Nm

## E50

- ***Rapporti da 1:1 a 40:1***
- *Monoblocco*
- *Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)*
- *Velocità massima in entrata: fino a 3000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato*
  *Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato*
- *Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato*
- *Rapporti ≥ 8:1, ingresso: acciaio temprato, uscita: bronzo*
- *Massa: 3,18 kg*





### Opzione

- *Modifiche in base alle specifiche del cliente*

### Accessori

- *Albero in ingresso o in uscita*
  ***E-X** e **E-DX***
  **(vol. 2 p.101)**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 8:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) | 3000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| | 2000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| | 1000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 13,0 | 15,0 | 17,0 |
| | 500 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 20,0 | 21,0 | 23,0 |
| | 100 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| | 50 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| | 10 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |

### SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Rapporto | Tipo | Ingresso | Rendimento per 1000 (g/min) | Velocità massima in ingresso (g/min) | Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²) | Irreversibilità (statica) | Stock* | Prezzo unit da 1 a 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E50-1 | 1:1 | Elicoidale | B | 93% | 3000 | $4,585 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 998,67 € |
| E50-2 | 2:1 | Elicoidale | A | 91% | 3000 | $2,240 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 998,67 € |
| E50-3 | 3:1 | Elicoidale | A | 90% | 3000 | $1,759 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 998,67 € |
| E50-4 | 4:1 | Elicoidale | A | 89% | 3000 | $1,924 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 998,67 € |
| E50-5 | 5:1 | Elicoidale | A | 80% | 3000 | $1,920 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 998,67 € |
| E50-8 | 8:1 | Ruota e vite senza fine | A | 80% | 1000 | $1,489 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 998,67 € |
| E50-10 | 10:1 | Ruota e vite senza fine | A | 73% | 1000 | $1,496 \times 10^{-4}$ | NO | - | 998,67 € |
| E50-20 | 20:1 | Ruota e vite senza fine | A | 67% | 1000 | $1,463 \times 10^{-4}$ | SÌ | ✔ | 998,67 € |
| E50-40 | 40:1 | Ruota e vite senza fine | A | 60% | 1000 | $1,455 \times 10^{-4}$ | SÌ | ✔ | 998,67 € |
| E50-SP | 1:1 - 40:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 40:1** | | | | | | - | Su richiesta |
| E50-SPA | 1:1 - 40:1 | **Gioco ridotto in uscita ≤ 30'** | | | | | | - | Su richiesta |
| E50-SPLH | 1:1 - 40:1 | **Inclinato a sinistra** | | | | | | - | Su richiesta |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Riduttore a rinvio angolare

Stock 1 2 3 ★★★

## E60

**Coppia fino a 62Nm**

- ***Rapporti da 1:1 a 40:1***
- *Monoblocco*
- *Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)*
- *Velocità massima in entrata: fino a 3000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato*
  *Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato*
- *Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato*
- *Rapporti ≥ 8:1, ingresso: acciaio temprato, uscita: bronzo*
- *Massa: 5,50 kg*





### Opzione

- *Modifiche in base alle specifiche del cliente*

### Accessori

- *Albero in ingresso o in uscita* **E-X** *e* **E-DX** **(vol. 2 p.101)**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 8:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) | 3000 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
| | 2000 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |
| | 1000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 17,8 | 21,3 | 22,0 | 24,0 |
| | 500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 34,0 |
| | 100 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 37,0 | 40,2 | 42,0 | 44,0 |
| | 50 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| | 10 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |

### SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Rapporto | Tipo | Ingresso | Rendimento per 1000 (g/min) | Velocità massima in ingresso (g/min) | Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²) | Irreversibilità (statica) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E60-1 | 1:1 | Elicoidale | B | 94% | 3000 | $1,319 \times 10^{-3}$ | NO | ✔ | 1 203,93 € |
| E60-2 | 2:1 | Elicoidale | A | 92% | 3000 | $6,507 \times 10^{-4}$ | NO | - | 1 203,93 € |
| E60-3 | 3:1 | Elicoidale | A | 91% | 3000 | $5,111 \times 10^{-4}$ | NO | - | 1 203,93 € |
| E60-4 | 4:1 | Elicoidale | A | 90% | 3000 | $5,543 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 1 203,93 € |
| E60-5 | 5:1 | Elicoidale | A | 80% | 3000 | $5,489 \times 10^{-4}$ | NO | - | 1 203,93 € |
| E60-8 | 8:1 | Ruota e vite senza fine | A | 80% | 1000 | $4,951 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 1 203,93 € |
| E60-10 | 10:1 | Ruota e vite senza fine | A | 73% | 1000 | $4,911 \times 10^{-4}$ | NO | ✔ | 1 203,93 € |
| E60-20 | 20:1 | Ruota e vite senza fine | A | 67% | 1000 | $4,859 \times 10^{-4}$ | SÌ | ✔ | 1 203,93 € |
| E60-40 | 40:1 | Ruota e vite senza fine | A | 60% | 1000 | $4,846 \times 10^{-4}$ | SÌ | ✔ | 1 203,93 € |
| E60-SP | 1:1 - 40:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 40:1** | | | | | | - | Su richiesta |
| E60-SPA | 1:1 - 40:1 | **Gioco ridotto in uscita ≤ 30'** | | | | | | - | Su richiesta |
| E60-SPLH | 1:1 - 40:1 | **Inclinato a sinistra** | | | | | | - | Su richiesta |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


## Inox


# EX
# EDX

- ***Complemento ideale per creare un albero in ingresso o in uscita sui riduttori E***


### Composizione

- *Kit albero semplice E-x: albero in Inox 303, 2 chiavette e 2 circlips*
- *Kit albero doppio E-dx: albero in Inox 303, 3 chiavette e 2 circlips*





**Albero semplice E-X**




**Albero doppio E-DX**




**Esempi di montaggio**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Per riduttori | ØD | O/L | M | P | X | L | K | Prezzo. unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semplice** | | | | | | | | | |
| E20-X | E20 | 6 | 68,80 | 40 | 41,60 | 3,00 | 25 | K2 x 22 | 70,98 € |
| E30-X | E30 | 10 | 98,60 | 54 | 56,20 | 3,50 | 40 | K3 x 20 | 84,10 € |
| E40-X | E40 | 15 | 127,10 | 72 | 74,20 | 4,00 | 50 | K5 x 30 | 102,08 € |
| E50-X | E50 | 20 | 153,80 | 88 | 90,60 | 4,50 | 60 | K6 x 32 | 114,00 € |
| E60-X | E60 | 25 | 182,30 | 106 | 108,60 | 5,00 | 70 | K8 x 40 | 122,89 € |
| **Doppio** | | | | | | | | | |
| E20-DX | E20 | 6 | 91,60 | 40 | 41,60 | 3,00 | 25 | K2 x 22 | 91,46 € |
| E30-DX | E30 | 10 | 136,20 | 54 | 56,20 | 3,50 | 40 | K3 x 20 | 105,40 € |
| E40-DX | E40 | 15 | 174,20 | 72 | 74,20 | 4,00 | 50 | K5 x 30 | 122,61 € |
| E50-DX | E50 | 20 | 210,60 | 88 | 90,60 | 4,50 | 60 | K6 x 32 | 142,33 € |
| E60-DX | E60 | 25 | 248,60 | 106 | 108,60 | 5,00 | 70 | K8 x 40 | 166,12 € |

*Dimensioni in mm*