



- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B5 per IEC100/112 per rapporti da 7,5:1 a 60:1
- Con flangia B5 per IEC90 per rapporti da 80:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR110
- Materiali:
 - Corpo: ghisa
 - Vite: acciaio trattato CR20
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 35 kg




Accessori

- Albero in uscita **CHM110-X** e **CHM110-DX**
- Braccio di reazione **CHM110-BR**

Info

- Vedere Scheda tecnica



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	1400	540	580	650	635	660	715	690	650	610	505
IN INGRESSO	900	640	705	740	720	740	830	780	740	675	550
(g/min)	500	780	840	890	850	890	980	920	870	770	645

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Prezzo unit.
CHM110-7	7,5:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-10	10:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-15	15:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-20	20:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-25	25:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-30	30:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-40	40:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-50	50:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-60	60:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-80	80:1	90B5	24	130	165	200	Incerta	785,30 €
CHM110-100	100:1	90B5	24	130	165	200	Incerta	785,30 €

Dimensioni in mm