



# Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 4,7Nm

CHTRB8

## - Rinvio angolare a 1 o 2 uscite

- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:



Carter: lega di alluminio

Ingranaggi: acciaio 16CrN4

- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C


## Info.

- Carico assiale max. : 210N
- Carico radiale max. a 7,5mm : 110N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1.



## COPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

Rapporti	1:1	2:1
3000	1,7	1,4
2000	1,8	1,6
1400	2,0	1,7
VELOCITÀ IN ENTRATA (g/min)		
800	2,3	2,0
400	2,8	2,4
200	3,3	2,8
100	3,9	3,4
50	4,7	4,0



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Tipo	Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità		Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
					max in entrata (g/min)	max in uscita (g/min)			
CHTRB8-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	0,3	✓	155,45 €
CHTRB8-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	0,3	✓	155,45 €
CHTRB8-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	0,3	✓	155,45 €
CHTRB8-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	0,3	-	155,45 €
CHTRB8-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	0,3	✓	163,36 €
CHTRB8-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	0,3	-	163,36 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Rinvio angolare a L o a T





## CHTRB15

## Coppia fino a 16,5Nm

- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:  
 Carter: lega di alluminio  
 Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C


### Info.

- Carico assiale max. : 410N
- Carico radiale max. a 17,5mm : 200N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1.



### COPPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

Rapporti	1:1	2:1
3000	5,9	5,2
2000	6,6	5,8
1400	7,2	6,3
VELOCITÀ IN ENTRATA (g/min)		
800	8,2	7,3
400	9,8	8,7
200	11,7	10,3
100	13,9	12,3
50	16,5	14,6



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Tipo	Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità max in entrata (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
CHTRB15-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	1,1	✓	202,35 €
CHTRB15-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	1,1	✓	202,35 €
CHTRB15-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	1,1	✓	202,35 €
CHTRB15-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	1,1	✓	202,35 €
CHTRB15-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	1,2	✓	211,02 €
CHTRB15-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	1,2	✓	211,02 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



# Rinvio angolare a L o a T




## CHTRB25

## Coppia fino a 87,3Nm

- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:  
 Carter: lega di alluminio  
 Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C


### Info.

- Carico assiale max. : 880N
- Carico radiale max. a 35mm : 490N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1.



### COPPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

	Rapporti	1:1	2:1
	3000	31,4	29,6
	2000	34,7	32,7
	1400	38,0	35,8
VELOCITÀ	800	43,7	41,1
IN ENTRATA	400	51,9	48,9
(g/min)	200	61,8	58,2
	100	73,4	69,2
	50	87,3	82,3



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Tipo	Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità		Massa (kg)	Prezzo unit.
					max in entrata (g/min)	max in uscita (g/min)		
CHTRB25-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	5,5	356,67 €
CHTRB25-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	5,5	356,67 €
CHTRB25-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	5,5	356,67 €
CHTRB25-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	5,5	356,67 €
CHTRB25-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	5,8	369,52 €
CHTRB25-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	5,8	369,52 €

Dimensioni in mm



# Rinvio angolare a L o a T


Coppia fino a 9,1Nm

CHTRP8

- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:  
 Carter: lega di alluminio  
 Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C


## Info.

- Carico assiale max. : 280N
- Carico radiale max. a 10mm : 150N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1.



## COPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

	Rapporti	
	1:1	2:1
3000	3,3	3,2
2000	3,6	3,5
1400	4,0	3,9
VELOCITÀ	4,5	4,4
IN ENTRATA	5,4	5,3
(g/min)	200	6,3
100	7,6	7,5
50	9,1	8,9



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Tipo	Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità		Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
					max in entrata (g/min)	max in uscita (g/min)			
CHTRP8-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	0,6	✓	213,79 €
CHTRP8-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	0,6	✓	213,79 €
CHTRP8-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	0,6	✓	241,47 €
CHTRP8-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	0,6	-	241,49 €
CHTRP8-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	0,6	✓	226,61 €
CHTRP8-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	0,6	-	256,35 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


# Rinvio angolare a L o a T



## CHTRP14


## Coppia fino a 34,5Nm

- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite
- Rapporto da 1:1 a 3:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:  
 Carter: lega di alluminio  
 Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C




### Info.

- Carico assiale max. : 530N
- Carico radiale max. a 15mm : 300N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1.



### COPPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

Rapporti	1:1	2:1	3:1
3000	12,4	12,2	9,9
2000	13,7	13,5	10,9
1400	15,0	14,7	12,0
VELOCITÀ IN ENTRATA (g/min)			
800	17,2	16,9	13,7
400	20,5	20,1	16,3
200	24,4	23,9	19,4
100	29,0	28,5	23,1
50	34,5	33,8	27,5



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Tipo Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità	Velocità	Massa (kg)	Prezzo unit.
				max in entrata (g/min)	max in uscita (g/min)		
CHTRP14-1-1	1 1:1	A	B	3000	3000	2	259,02 €
CHTRP14-2-1	2 1:1	A	C	3000	3000	2	259,02 €
CHTRP14-3-2	3 2:1	A	B	3000	1500	2	277,83 €
CHTRP14-4-2	4 2:1	A	C	3000	1500	2	277,83 €
CHTRP14-5-3	5 3:1	A	B	3000	1000	2	284,23 €
CHTRP14-6-3	6 3:1	A	C	3000	1000	2	284,23 €
CHTRP14-7-1	7 1:1	A	B-C	3000	3000	2	284,23 €
CHTRP14-8-2	8 2:1	A	B-C	3000	1500	2	297,53 €
CHTRP14-9-3	9 3:1	A	B-C	3000	1000	2	319,71 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



# Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 28,8Nm


CHTRP14

- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite
- Rapporto da 1:1 a 3:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:  
Carter: lega di alluminio  
Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C

## Info.


- Carico assiale max. : 530N
- Carico radiale max. a 15mm : 300N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1.

Uscite alberi  
cavi Ø14



## COPPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

Rapporti	1:1	2:1	3:1
3000	10,3	10,1	9,9
2000	11,4	11,2	10,9
1400	12,5	12,2	12,0
VELOCITÀ IN ENTRATA (g/min)			
800	14,4	14,1	13,7
400	17,1	16,7	16,3
200	20,3	19,9	19,4
100	24,2	23,7	23,1
50	28,8	28,1	27,5



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Tipo Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità	Velocità	Massa (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 5
				max in entrata (g/min)	max in uscita (g/min)		
CHTRP14-10-1	10	1:1	A	B-C	3000	3000	2 ✓ 325,84 €
CHTRP14-11-2	11	2:1	A	B-C	3000	1500	2 ✓ 351,98 €
CHTRP14-12-3	12	3:1	A	B-C	3000	1000	2 ✓ 379,13 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm







# Rinvio angolare a L o a T





## CHTRP24

## Coppia fino a 87,3Nm

- Rinvio angolare a 1 o 2 uscite
- Rapporto da 1:1 a 3:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:  
 Carter: lega di alluminio  
 Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C


### Info.

- Carico assiale max. : 800N
- Carico radiale max. a 25mm : 600N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1.



### COPIA DI USCITA (Nm : VALORE INDICATIVO)

Rapporti	1:1	2:1	3:1
3000	31,4	29,6	22,8
2000	34,7	32,7	25,2
1400	38,0	35,8	27,6
VELOCITÀ IN ENTRATA (g/min)	800	43,7	41,1
400	51,9	48,9	37,7
200	61,8	58,2	44,9
100	73,4	69,2	53,3
50	87,3	82,3	63,4



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Tipo	Rapporto	Entrata	Uscita	Velocità		Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
					max in entrata (g/min)	max in uscita (g/min)			
CHTRP24-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	4,5	-	388,64 €
CHTRP24-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	4,5	-	667,13 €
CHTRP24-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	4,5	-	437,31 €
CHTRP24-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	4,5	-	437,31 €
CHTRP24-5-3	5	3:1	A	B	3000	1000	4,5	✓	470,68 €
CHTRP24-6-3	6	3:1	A	C	3000	1000	4,5	✓	470,70 €
CHTRP24-7-1	7	1:1	A	B-C	3000	3000	4,5	✓	427,83 €
CHTRP24-8-2	8	2:1	A	B-C	3000	1500	4,5	✓	463,50 €
CHTRP24-9-3	9	3:1	A	B-C	3000	1000	4,5	-	510,41 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm