

PCLAM PCLAMSS

Con inserto maschiato

- Maniglia a ripresa con inserto maschiato

- Materiali:

Fissaggi: acciaio classe 5.8 o inox 303

Maniglia: plastica (poliammide)

rinforzata con fibre di vetro

Meccanismo: nucleo scanalato in zamak

- Finitura: acciaio brunito


- Colore: nero

Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Info.

- H4: leva disinserita



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Maschiatura							
Codice	X	T	ØD	ØD1	H	H1	H2
PCLA01M4	M4	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA01M5	M5	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA01M6	M6	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA02M6	M6	12	13,5	18,0	28,5	6,5	17,5
PCLA02M8	M8	12	13,5	18,0	28,5	6,5	17,5
PCLA03M8	M8	14	16,0	21,5	37,0	10,0	24,0
PCLA03M10	M10	14	16,0	21,5	37,0	10,0	24,0
PCLA04M10	M10	17	19,0	25,5	43,0	10,0	26,0
PCLA04M12	M12	17	19,0	25,5	43,0	10,0	26,0
PCLA05M12	M12	23	23,0	30,0	49,0	12,0	33,0
PCLA05M16	M16	23	23,0	30,0	49,0	12,0	33,0

Codice							Stock*	Stock*	Prezzo unit.	
Acciaio	Inox	H3	H4	A	A1	B	Acciaio	Inox	da 1 a 5	
PCLA01M4	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	9,23 €	-
PCLA01M5	PCLA01M5SS	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	9,23 €	14,39 €
PCLA01M6	PCLA01M6SS	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	9,23 €	14,39 €
PCLA02M6	PCLA02M6SS	41,5	45,5	65	75,0	9,5	✓	-	10,91 €	16,94 €
PCLA02M8	PCLA02M8SS	41,5	45,5	65	75,0	9,5	✓	✓	10,91 €	16,94 €
PCLA03M8	PCLA03M8SS	53,5	58,0	80	91,5	11,0	✓	-	13,40 €	20,89 €
PCLA03M10	PCLA03M10SS	53,5	58,0	80	91,5	11,0	✓	-	13,40 €	20,89 €
PCLA04M10	PCLA04M10SS	61,0	66,0	95	109,0	13,0	✓	-	17,15 €	30,19 €
PCLA04M12	PCLA04M12SS	61,0	66,0	95	109,0	13,0	✓	-	17,15 €	30,19 €
PCLA05M12	PCLA05M12SS	72,0	77,0	110	126,0	15,5	✓	-	20,70 €	36,41 €
PCLA05M16	PCLA05M16SS	72,0	77,0	110	126,0	15,5	✓	-	20,70 €	36,41 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Maniglia a ripresa **tecnopolimero**

Con asta filettata

PCLAT
PCLATSS

- **Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità troncoconica a norma DIN78**

- **Materiali:**

Meccanismo: nucleo scanalato in zamak

Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303

Maniglia: plastica (poliammide)
rinforzata con fibre di vetro


- **Finitura:** acciaio brunito

- **Superficie opaca, grana fine**

- **Colore:** nero


- **T° d'utilizzo:** da -50°C a +130°C

Con asta
filettata



Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.



Info.

- H4: leva disinserita

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		Asta filettata X		L		ØD		ØD1		H	
Acciaio	Inox		H1	Acciaio	Inox						
PCLA01T5	PCLA01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	24,5			
PCLA01T6	PCLA01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	24,5			
PCLA02T8	PCLA02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5			
PCLA02T10	PCLA02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5			
PCLA03T10	PCLA03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	37,0			
PCLA04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	43,0			
PCLA04T12	PCLA04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	43,0			
PCLA05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	49,0			
PCLA05T16	PCLA05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	49,0			

Codice		A		H2		H3		H4		A1		B		Stock*	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox													Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
PCLA01T5	PCLA01T5SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	11,21	15,36	✓	✓	11,21	16,59	✓	✓
PCLA01T6	PCLA01T6SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	11,21	16,59	✓	✓	11,21	16,59	✓	✓
PCLA02T8	PCLA02T8SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	13,07	19,84	✓	✓	13,07	19,84	✓	✓
PCLA02T10	PCLA02T10SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	13,07	19,84	✓	✓	13,07	19,84	✓	✓
PCLA03T10	PCLA03T10SS	80	24,0	53,5	58,0	91,5	11,0	✓	✓	16,13	24,59	✓	✓	16,13	24,59	✓	✓
PCLA04T10	-	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	✓	21,37	-	✓	✓	21,37	-	✓	✓
PCLA04T12	PCLA04T12SS	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	✓	21,37	35,99	✓	✓	21,37	35,99	✓	✓
PCLA05T12	-	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	26,48	-	-	-	26,48	-	-	-
PCLA05T16	PCLA05T16SS	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	26,48	42,56	-	-	26,48	42,56	-	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

CLB_M CLB_{MSS}

Con inserto maschiato

- Maniglia a ripresa con inserto maschiato


- Materiali:

Inserto: acciaio classe 5.8 o inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743

- Finitura: acciaio brunito

- Colore: nero, con rivestimento in resina sintetica



Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Info.

- H4: leva disinserita

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Maschiatura		X	T	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2
CLB01M4	M4	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0	
CLB01M5	M5	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0	
CLB01M6	M6	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0	
CLB02M6	M6	12	13,5	18,0	19,5	28,5	6,5	17,5	
CLB02M8	M8	12	13,5	18,0	19,5	28,5	6,5	17,5	
CLB03M8	M8	14	16,0	21,5	23,0	37,0	10,0	24,0	
CLB03M10	M10	14	16,0	21,5	23,0	37,0	10,0	24,0	
CLB04M10	M10	17	19,0	25,5	27,5	43,0	10,0	26,0	
CLB04M12	M12	17	19,0	25,5	27,5	43,0	10,0	26,0	
CLB05M12	M12	23	23,0	30,0	32,5	49,0	12,0	33,0	
CLB05M16	M16	23	23,0	30,0	32,5	49,0	12,0	33,0	

Codice		H3	H4	A	A1	B	N. di denti	Stock*	Prezzo unit. 1 a 5	
Acciaio	Inox							Acciaio	Inox	
CLB01M4	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	-	-	13,04 € -
CLB01M5	CLB01M5SS	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	13,04 € 18,32 €
CLB01M6	CLB01M6SS	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	13,04 € 18,32 €
CLB02M6	CLB02M6SS	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	-	16,48 € 22,78 €
CLB02M8	CLB02M8SS	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	-	16,48 € 22,78 €
CLB03M8	CLB03M8SS	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	18,05 € 25,82 €
CLB03M10	CLB03M10SS	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	18,05 € 25,82 €
CLB04M10	CLB04M10SS	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	20,44 € 33,60 €
CLB04M12	CLB04M12SS	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	20,44 € 33,60 €
CLB05M12	CLB05M12SS	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	25,36 € 40,90 €
CLB05M16	CLB05M16SS	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	25,36 € 41,00 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Con asta filettata

CLBT CLBTss

- Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità piatta a norma DIN 78

- Materiali:

Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743

- Finitura: acciaio brunito

- Colore: nero

Con asta
filettata



Utilizzo



- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Opzionni

- Altre lunghezze di asta a L (a partire da 10 pezzi)

Info.

- H4: leva disinserita



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice		Asta		L				
Acciaio	Inox	filettata X	H1	Acciaio	Inox	ØD	ØD1	ØD2
CLB01T5	CLB01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	14,5
CLB01T6	CLB01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	14,5
CLB02T8	CLB02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB02T10	CLB02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB03T10	CLB03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	23,0
CLB04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	27,5
CLB04T12	CLB04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	27,5
CLB05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	32,5
CLB05T16	CLB05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	32,5

Codice										N. di denti	Stock		Prezzo unit. 1 a 5	
Acciaio	Inox	H	H2	H3	H4	A	A1	B			Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
CLB01T5	CLB01T5SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	✓	15,13 €	19,43 €
CLB01T6	CLB01T6SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	✓	15,13 €	20,93 €
CLB02T8	CLB02T8SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	✓	18,70 €	25,89 €
CLB02T10	CLB02T10SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	-	-	18,70 €	25,82 €
CLB03T10	CLB03T10SS	37,0	24,0	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	-	20,68 €	29,52 €
CLB04T10	-	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	-	24,76 €	-
CLB04T12	CLB04T12SS	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	✓	✓	24,76 €	37,95 €
CLB05T12	-	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	-	31,16 €	-
CLB05T16	CLB05T16SS	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	-	31,16 €	48,43 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Maniglia a ripresa in acciaio inox con inserto maschiato

- Materiali:

Leva in microfusione: inox 304

Altri componenti: inox 303

- Finitura:


Leva: inox lucidatura elettrolitica

Altri componenti: inox lucidato

NUOVO!



**Tirare la maniglia
per sbloccare**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Maschiatura														Num. denti	Prezzo unit. da 1 a 5	
Codice	X	T	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B			
CLA01M5/SS	M5	9	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	-	25,96 €
CLA01M6/SS	M6	9	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	-	25,96 €
CLA02M6/SS	M6	12	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	✓	34,98 €
CLA02M8/SS	M8	12	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	✓	34,98 €
CLA03M8/SS	M8	14	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	✓	42,16 €
CLA03M10/SS	M10	14	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	-	42,16 €
CLA04M10/SS	M10	17	19,0	27,0	27,5	43,0	10,0	27,0	63,0	67,5	95	109,0	13	24	✓	49,37 €
CLA04M12/SS	M12	17	19,0	27,0	27,5	43,0	10,0	27,0	63,0	67,5	95	109,0	13	24	-	49,37 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Maniglia a ripresa in acciaio inox con asta filettata

- Materiali:


Leva in microfusione: inox 304

Altri componenti: inox 303



- Finitura:

Leva: inox lucidatura elettrolitica

Altri componenti: inox lucidato



**Tirare la maniglia
per sbloccare**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Maschiatura															Num. denti	Lunghezza L	Prezzo unit.	
Codice	X	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B					da 1 a 5	
CLA01T5/SS	M5	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	20	✓	26,71	€	
CLA01T6/SS	M6	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	30	✓	26,71	€	
CLA02T6/SS	M6	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50	✓	37,15	€	
CLA02T8/SS	M8	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50	✓	37,15	€	
CLA02T10/SS	M10	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50	✓	37,15	€	
CLA03T8/SS	M8	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	50	✓	44,57	€	
CLA03T10/SS	M10	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	50	✓	44,57	€	
CLA04T12/SS	M12	19,0	27,0	27,5	43,0	10,0	27,0	63,0	67,5	95	109,0	13	24	50	✓	52,35	€	

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm