
Eye bolt

CMA

Thread diameter M6-M20

- **Eye bolt**
- Stamped ring, closed
- ISO thread
- Material: Blackened steel





DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØM	L	A	C	ØD	ØE	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
CMA1-06	M6	50	7	8,5	12	5	0,012	✔	5,86 €
CMA1-08	M8	60	9	11,1	16	6	0,025	✔	6,11 €
CMA1-10	M10	80	12	13,8	20	8	0,048	✔	8,44 €
CMA1-12	M12	90	14	16,4	24	10	0,088	✔	9,98 €
CMA1-14	M14	120	16	19,0	28	12	0,153	✔	13,25 €
CMA1-16	M16	140	18	21,0	32	14	0,303	✔	13,58 €
CMA1-18	M18	150	20	24,2	36	16	0,328	-	15,15 €
CMA1-20	M20	160	22	26,2	40	18	0,431	✔	18,81 €

*Depending on availability - Dimensions in mm


Tirante a occhio inox

Diametro gambo da M5 a M16

CMAss


- **Vite *ad occhiello***
- *Materiale:*
  Inox
- *Secondo la DIN 444 forma B*





Esempio di utilizzo

NUOVO!



U = massimo 2 passi
X1 conforme alla DIN76

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	L	ØD1	ØD2	ØD3	B	S	R	Peso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 4
CMA1-05-50/SS	50	M5	5	12	16	6	2,5	0,011	✔	15,00 €
CMA1-06-50/SS	50	M6	6	14	18	7	4	0,016	✔	11,88 €
CMA1-06-75/SS	75	M6	6	14	18	7	4	0,021	✔	13,52 €
CMA1-08-50/SS	50	M8	8	18	22	9	4	0,030	✔	13,64 €
CMA1-08-75/SS	75	M8	8	18	22	9	4	0,040	✔	15,51 €
CMA1-10-75/SS	75	M10	10	20	26	12	4	0,055	✔	15,99 €
CMA1-10-100/SS	100	M10	10	20	26	12	4	0,070	✔	16,68 €
CMA1-12-75/SS	75	M12	12	25	30	14	6	0,085	✔	19,58 €
CMA1-12-100/SS	100	M12	12	25	30	14	6	0,100	-	21,51 €
CMA1-12-120/SS	120	M12	12	25	30	14	6	0,124	-	22,79 €
CMA1-12-130/SS	130	M12	12	25	36	14	6	0,135	✔	23,51 €
CMA1-16-130/SS	130	M16	16	32	44	17	6	0,244	-	42,21 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*