

- Molla a gas

- Funzionamento in compressione
- Valvola integrata
- Progressione: circa 27%
- Velocità e ammortizzamento:
Velocità normale, ammortizzamento medio su 10mm circa
- T° di utilizzo: da -30° a 80°
- Materiali:
Stelo in acciaio con trattamento ceramico (resistenza alla corrosione 216h a norma DIN50021SS)
Corpo in acciaio vernice epossidica nera



Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso


Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas alla forza indicata
Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole
- Minore sforzo



Regolazione: effettuata con vite di regolazione

SCONTI PER QUANTITÀ molla a gas

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ vite di regolazione

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	ØM	Forza (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
GSA-15-60A	60	147	15	6	6,1	10	16	6	M5	400	✓	96,41 €
GSA-15-100A	100	227	15	6	6,1	10	16	6	M5	400	✓	100,82 €
GSA-15-150A	150	327	15	6	6,1	10	16	6	M5	400	✓	102,21 €
GSA-15-200A	200	427	15	6	6,1	10	16	6	M5	400	✓	111,04 €

Vite di regolazione


GSI-15-U5	Per molla a gas GSA-15 e GSI-15	✓	21,26 €
-----------	---------------------------------	---	---------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla a gas regolabile Øtubo 19mm

GSA19 Forza di regolazione fino a 700N

- **Molla a gas**
- Funzionamento in compressione
- Valvola integrata
- Progressione: circa 40%
- Velocità e ammortizzamento: Velocità lenta, ammortizzamento forte da 20 mm a 60mm circa a seconda della corsa
- T° di utilizzo: da -30°C a +80°C
- Materiali :
Stelo in acciaio con trattamento ceramico (resistenza alla corrosione 216h a norma DIN50021SS)
Corpo in acciaio vernice epossidica nera



Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso




Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas alla forza indicata
- Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole
- Minore sforzo



Regolazione: effettuata con vite di regolazione

SCONTI PER QUANTITÀ molla a gas

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ vite di regolazione

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta


Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	ØM	Forza (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
GSA-19-100A	100	264	19	8	8,1	10	20	10	M8	700	✓	109,88 €
GSA-19-150A	150	364	19	8	8,1	10	20	10	M8	700	✓	111,97 €
GSA-19-200A	200	464	19	8	8,1	10	20	10	M8	700	✓	114,76 €
GSA-19-250A	250	564	19	8	8,1	10	20	10	M8	700	✓	118,94 €

Vite di regolazione


GSI-22-U8	Per molla a gas GSA-19, GSA-22 e GSI-22	✓	21,52 €
-----------	---	---	---------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- **Molla a gas**
- Funzionamento in compressione
- Valvola integrata
- Progressione: circa 45%
- Velocità e ammortizzamento: Velocità lenta, ammortizzamento forte da 20mm a 70mm circa a seconda della corsa
- T° di utilizzo: da -30°C a + 80°C
- Materiali : Stelo in acciaio con trattamento ceramico (resistenza alla corrosione 216h a norma DIN50021SS) Corpo in acciaio vernice epossidica nera



Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso




Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas alla forza indicata
- Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole
- Minore sforzo



Regolazione: effettuata con vite di regolazione

SCONTI PER QUANTITÀ molla a gas

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ vite di regolazione

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	ØM	Forza (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
GSA-22-100A	100	264	22	10	8,1	10	20	10	M8	1300	-	112,43 €
GSA-22-150A	150	364	22	10	8,1	10	20	10	M8	1300	-	114,29 €
GSA-22-200A	200	464	22	10	8,1	10	20	10	M8	1300	✓	119,40 €
GSA-22-250A	250	564	22	10	8,1	10	20	10	M8	1300	✓	121,03 €

Vite di regolazione

GSI-22-U8	Per molla a gas GSA-19, GSA-22 e GSI-22	✓	21,52 €
-----------	---	---	---------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Molla a gas inox

- Materiali:

Corpo e stelo: inox

Puntale: inox

- Funzionamento in compressione

- Fluido di riempimento: azoto-olio

- T° di utilizzo: da -20° a 80°

- Lunghezza di ammortizzamento


(con olio):

Dimensione 6: circa 10 mm


Dimensione 10: circa 20 mm

- Tolleranza di riempimento:

da -20N a +40N



Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso



Opzioni

- A partire da 5 pezzi,

forza preregolata secondo le vostre esigenze

Dimensione 6: da 10N a 400N

Dimensione 10: da 80N a 1.300N

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole

- Minore sforzo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	Forza (N)	Prezzo unit. da 1 a 2
Dimensione 6										
GSI-15-060-50	60	149	15	6	6,1	10	16	6	50	256,80 €
GSI-15-100-80	100	229	15	6	6,1	10	16	6	80	269,72 €
GSI-15-150-100	150	329	15	6	6,1	10	16	6	100	291,80 €
Dimensione 10										
GSI-22-50-80	50	164	22	10	8,1	14	20	10	80	305,19 €
GSI-22-100-100	100	264	22	10	8,1	14	20	10	100	321,48 €
GSI-22-150-200	150	364	22	10	8,1	14	20	10	200	328,25 €
GSI-22-200-300	200	464	22	10	8,1	14	20	10	300	369,46 €
GSI-22-250-400	250	564	22	10	8,1	14	20	10	400	380,85 €

Dimensioni in mm

- Molla a gas inox

- Materiali:

Corpo e stelo: inox

Puntale: inox

- Funzionamento in compressione

- Fluido di riempimento: azoto-olio

- T° di utilizzo: da -20° a 80°

- Lunghezza di ammortizzamento

(con olio):


Dimensione 6: circa 10 mm

Dimensione 10: circa 20 mm

- Tolleranza di riempimento:

da -20N a +40N

Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso




Regolazione

- Le molle a gas sono riempite

di gas alla forza indicata

Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas



Regolazione: effettuata con vite di regolazione

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole

- Minore sforzo




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	Forza (N)	Prezzo unit. da 1 a 2
Dimensione 6										
GSI-15-060-400A	60	149	15	6	6,1	10	16	6	400	248,76 €
GSI-15-100-400A	100	229	15	6	6,1	10	16	6	400	261,70 €
GSI-15-150-400A	150	329	15	6	6,1	10	16	6	400	292,25 €
Dimensione 10										
GSI-22-050-1000A	50	164	22	10	8,1	14	20	10	1000	305,19 €
GSI-22-100-1000A	100	264	22	10	8,1	14	20	10	1000	331,34 €
GSI-22-150-1000A	150	364	22	10	8,1	14	20	10	1000	339,34 €
GSI-22-200-1000A	200	464	22	10	8,1	14	20	10	1000	358,52 €
GSI-22-250-1000A	250	564	22	10	8,1	14	20	10	1000	369,67 €
Vite di regolazione										
GSI-15-U5						Molla a gas GSI-15				21,26 €
GSI-22-U8						Molla a gas GSI-22				21,52 €

Dimensioni in mm

Istruzioni



Utilizzare lo stelo
rivolto solo verso
il basso

