



LACMss

Con maschiatura


- Elemento di bloccaggio manuale


- Materiali:

Impugnatura: inox 304 Lucidatura per elettrolisi Base di scorrimento della gamma: termoplastica prestazioni elevate rinforzata in fibra di vetro PA 6 GF 30, nero

Asse d'articolazione, perno e rondella: inox 303 lucidato







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+				
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta				

	Forza di Forza											Prezzo		
		schiatu				serraç					raggio manuale Corsa			Unit.
Codice	ØD	ØD1	ØD2	В	В1	Н	H1	Α	A1	F (kN)	N	s	Stock*	da 1 a 5
LAC-M5/SS	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	4	120	1,2	~	32,05€
LAC-M6/SS	M6	18	9	33,3	15	14,7	28,8	70,4	79,2	4	120	1,2	V	32,05€
LAC-M8/SS	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96,0	108,0	8	350	1,5	V	44,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm








៲ 🖟 🎤 Leva a camma regolabile inox

LACTSS

Con perno filettato



	Codice		ttatur ØD1		В	В1	н	H1	A		Forza di serraggio i F (kN)		Corsa S	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
	LAC-T5/SS	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	4	120	1,2	40	~	37,50 €
i	LAC-T6/SS	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	4	120	1,2	40	~	37,50 €
	LAC-T8/SS	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96,0	108,0	8	350	1,5	50	~	50,63€
ľ	LAC-T10/SS	M10	25	11	33.3	24	18.3	28.8	96.0	108.0	8 (350	1,5	50	V	50,63 €

ØD

ØD1

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





6+

Sc. Prezzo -10% Su richiesta

20+