Ingranaggio conico in plastica


Rapporto 1:1

Nylon PA6 **stampato**


- ***Modulo da 1 a 3,5***
- *Componente stampato*
- *Materiale:*
  Nylon 6 Rinforzato con 30% fibre di vetro
- ***Nessuna modifica possibile a nostra cura***

Info.

- *Per una coppia, ordinare 2 pignoni con lo stesso codice*
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo*



ØA: Prealesaggio assolutamente da modificare*



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Modulo	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	dm	Prealesaggio non garantito ØA**	L	Lm	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
MEB1-16	16	1,0	17,8	16,0	14,0	4	13	18,59	5	14,0	9,0	✔	4,94 €
MEB1.5-16	16	1,5	25,0	24,0	18,0	6	20	25,10	8	17,0	8,9	✔	6,22 €
MEB1.5-20	20	1,5	32,1	30,0	20,0	8	22	28,70	6	18,0	9,0	✔	6,92 €
MEB1.5-30	30	1,5	47,1	45,0	25,0	10	35	39,70	12	22,5	12,0	✔	10,27 €
MEB2-16	16	2,0	34,8	32,0	20,0	9	25	28,80	10	17,0	9,3	✔	8,65 €
MEB2-20	20	2,0	42,8	40,0	27,0	12	32	35,70	8	22,0	12,0	✔	12,20 €
MEB2-30	30	2,0	62,8	60,0	30,0	16	50	47,80	12	27,0	12,8	✔	16,62 €
MEB2.5-16	16	2,5	43,5	40,0	27,0	10	30	37,30	12	22,0	13,3	✔	10,83 €
MEB2.5-20	20	2,5	53,5	50,0	30,0	12	38	45,90	12	27,0	16,0	✔	12,57 €
MEB2.5-30	30	2,5	78,5	75,0	35,0	18	50	59,10	14	32,0	16,0	-	17,48 €
MEB3-16	16	3,0	52,2	48,0	30,0	12	38	44,20	11	26,0	16,2	✔	15,86 €
MEB3-20	20	3,0	64,2	60,0	35,0	18	44	51,10	14	31,0	13,6	✔	16,82 €
MEB3-30	30	3,0	94,2	90,0	40,0	22	60	68,10	20	36,0	19,0	✔	21,94 €
MEB3.5-20	20	3,5	74,9	70,0	40,5	22	56	58,60	14	36,0	19,0	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Nyl Eco Ingranaggio conico in plastica

Nylon PA6 stampato

Rapporto 2:1 – 3:1


Serie economica


- ***Modulo da 1,5 a 3***
- *Componente stampato*
- *Materiale:*
  Nylon 6
  Rinforzato con 30% fibra di vetro
- ***Nessuna modifica possibile a nostra cura***



Info.

- *Per una coppia, ordinare 2 pignoni*
- *2 pignoni devono essere assolutamente complementari*
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio obligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Modulo	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	Prealesaggio non garantito ØA**	dm	L	Lm	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
Rapporto 2:1													
MDB1.5-16	16	1,5	26,7	24	18,5	8	18	8	34,9	17,0	10,3	✔	7,80 €
MDB1.5-32	32	1,5	49,3	48	20,0	8	32	12	27,5	17,5	10,0	✔	13,38 €
MDB2-16	16	2,0	35,6	32	23,0	10	24	10	45,4	21,0	12,2	✔	9,10 €
MDB2-32	32	2,0	65,8	64	25,0	10	40	12	35,2	22,0	10,0	✔	19,96 €
MDB2.5-16	16	2,5	44,4	40	27,5	12	30	12	56,0	25,0	14,4	✔	11,75 €
MDB2.5-32	32	2,5	82,2	80	30,0	12	50	15	43,5	26,5	10,0	✔	24,75 €
MDB3-16	16	3,0	53,4	48	28,0	15	40	14	61,6	25,0	11,6	-	Su richiesta
MDB3-32	32	3,0	98,7	96	33,0	15	60	15	50,4	30,5	15,0	-	Su richiesta
Rapporto 3:1													
MTB1.5-16	16	1,5	26,9	24	22,0	12	20	8	46,3	21,0	9,7	✔	Su richiesta
MTB1.5-48	48	1,5	72,9	72	21,0	12	42	15	29,2	19,0	12,0	✔	Su richiesta
MTB2.5-16	16	2,5	44,7	40	28,0	18	34	14	70,4	26,0	9,2	-	14,93 €
MTB2.5-48	48	2,5	121,6	120	32,0	18	60	20	44,6	27,0	16,0	-	28,69 €
MTB3-16	16	3,0	53,7	48	30,0	18	35	10	84,2	28,0	11,2	-	Su richiesta
MTB3-48	48	3,0	145,9	144	38,0	18	50	20	54,1	32,0	19,0	-	Su richiesta


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Ingranaggio conico in plastica

Rapporto 1,5:1 – 4:1


Nylon PA6 **stampati**

- ***Modulo da 2 a 3***
- *Componente stampati*
- *Materiale:*
  Nylon 6
  Rinforzato con 30% fibra di vetro
- ***Nessuna modifica possibile a nostra cura***




Info.

- *Per una coppia, ordinare 2 pignoni*
- *2 pignoni devono essere assolutamente complementari*
- *Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo*



Rapport 4:1



Rapport 1.5:1

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Modulo	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	Prealesaggio non garantito ØA**	dm	L	Lm	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
Rapporto 4:1													
MFB2.5-16	16	2,5	44,9	40	30,5	18	32	15	92,6	29,0	11,7	✔	14,02 €
MFB2.5-64	64	2,5	161,2	160	35,0	18	80	20	48,8	30,0	16,0	✔	60,42 €
MFB3-16	16	3,0	53,8	48	32,0	20	35	10	108,0	30,0	11,1	✔	26,19 €
MFB3-64	64	3,0	193,5	192	42,0	20	60	19	58,8	36,0	22,0	✔	52,72 €
Rapporto 1,5:1													
MHB2-20	20	2,0	43,3	40	23,0	10	30	8	43,3	23,0	10,2	-	Su richiesta
MHB2-30	30	2,0	62,2	60	27,0	10	50	11	40,6	27,5	15,2	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*