## Guida lineare mini DryLin® N 🔀 🄏 🔭 🚥

### NK17 NW17

### Carico ammissibile fino a 50N

#### Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico

- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in ialidur<sup>®</sup> I
- Materiali:


Corpo del carrello in plastica Binari di alluminio anodizzato


Perforazione standard simmetrica
C5 = C6

### Opzione

- Binario di lunghezza max. fino a 1960mm







### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-17-1000	1 guida (1000mm) + 1 carrello	151,7	<b>V</b>	54,75 €
NW02-17	1 carrello singolo	1.7	V	5.42 €

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





### Carico ammissibile fino a 500N

# **NW27**

#### - Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico

- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate.
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® I
- Materiali:

Como del carrello in zinco

Binari di alluminio anodizzato

- Perforazione standard simmetrica C5 = C6







NS & NW-01 NS & NW-02



#### Opzione

- Binario di lunghezza max. fino a 3000mm





40 30 60 C5 = 20-49C6 = 20-49 C5 = 20-49 26 = 2020 20 SCONTI PER OUANTITÀ Serie 1 Serie 2

Qtà 1+ 5+ 10+ Sc. Prezzo -6% Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	V	61,28 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	V	70,21 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	V	6,88 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	V	8,27 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Guida lineare mini DryLin® N 🚜 🧗 🕶







### NK40 **NW**40

## Carico ammissibile fino a 700N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico


- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto arazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Flementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® [
- Materiali:

Corpo del carrello in zinco Binari di alluminio anodizzato


- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

### Opzione

- Binario di lunahezza max. fino a 3000mm



1.4



### SCONTI PER OUANTITÀ

Ī	Qtà	1+	5+	10+
	Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-40-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	480	V	88,29 €
NW02-40	1 carrello singolo	30	<b>V</b>	13,62 €

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm








### Carico ammissibile fino a 1 000N

### NK80 NW80



- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate

12±0.3

1.6


 Flementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® [




- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

### Opzione

- Binario di lunahezza max, fino a 3960mm





#### SCONTI PER OLIANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	<b>✓</b>	114,66 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	V	19,60 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

